

Manufacturer's CE Declaration of Conformity

EG-Konformitätserklärung



Manufacturer <i>Hersteller</i>	Philips Technologie GmbH Business Center Luminaires Springe Supply Center D-31832 Springe Rathenaustasse 2-6 (Germany)	Reference <i>Referenz</i>	
Year CE was affixed to the product			2010
Product (or range) <i>Produkt (od. Produktreihe)</i>	Specification <i>Spezifikation</i>	Brand <i>Fabrikat</i>	
Trunking system Maxos (4MX800..)	Built-on luminaire with LED <i>(Anbauleuchte mit LED)</i>	PHILIPS	
Certification <i>Zertifizierung</i>	Test Authority / Mark <i>Prüfinstitut</i>	License No or Type <i>Lizenz-Nr. od. Type</i>	
The product (or range) above is certified by (only for standard luminare): <i>Das Produkt (Produktreihe) ist geprüft (nur für Standardleuchten):</i>			

The Product (Range) is in conformity with the essential requirements of:

Dieses Produkt ist konform mit den Richtlinien:

Low Voltage Directive 2006 / 95 / EC (<i>Niederspannungsrichtlinie</i>)			
On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Basis sind die europäischen Normen</i>)			
EN 60598-1 (2009-09)		Fixed General Purpose Luminaire (<i>Leuchten, Allgemeine Anforderungen und Prüfungen</i>)	
VDE 0711-1			
Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108 / EC (<i>EMV-Richtlinie</i>)			
On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Basis sind die europäischen Normen</i>)			
EN 55015 (2009-11)		Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (<i>Funk-Entstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen</i>)	
VDE 0875-15-1			
EN 61547 (2001-06)		Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements (<i>Störfestigkeitsanforderungen für Zubehör für allgemeine Beleuchtungszwecke</i>)	
VDE 0875-15-2			
EN 61000-3-2 (2006-10)		Limits for Harmonic emissions (<16A per phase) (<i>Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen</i>)	
VDE 0838-2			
Guide for the application of Directive 2000 / 55 / EC on energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting (<i>Energieeffizienzanforderungen an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen</i>)			
EN 62471 (2009-03)		Photobiological safety of lamps and lamps systems (<i>Photobiologische Sicherheit</i>)	
VDE 0837-471			
Additional Qualifications (<i>Zusätzliche Qualifikationen</i>)			
The factory is certified in accordance with: (<i>Die Fabrik ist zertifiziert nach:</i>)			
• Quality Management System ISO 9001:2008 • Environmental Management System ISO 14001:2005 (<i>Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008</i>) (<i>Umweltmanagementsysteme ISO 14001:2005</i>)			
The quality system in operation includes at least: (<i>Das angewandte Qualitätssicherungssystem umfasst mindestens:</i>)			
• 100% electrical testing on both safety aspects and functioning (<i>100% elektrische Tests auf Sicherheitsaspekte und Funktionsweise</i>) • Sampling and inspection of packed products according to production quality inspection system (<i>Probenahme und Prüfung von verpackten Produkten nach Produktion Qualitätsüberwachungssystemen</i>)			
Management Representative		Signature	
<i>Unterschriftsberechtigter</i>		<i>Unterschrift</i>	
Horst, Aleksandar Quality Manager		i. V. 	