

Nazwa i adres producenta:

Manufacturer:

Nr deklaracji / Ref. :0116/A/MDL.....

Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie

ul. B. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn, Polska / Poland

Data wystawienia / Date :2007-11-20.....

Identyfikacja wyrobu:

Oprawa oświetleniowa

Product (range) identification:

Luminaire

Marka / Brand name:

Typ / Type

PHILIPS

TPS262.. HFP

220÷240V; 50/60Hz; kl. I; IP20; „F”; 850°C/30s; 960°C/5s

Wyżej wymienione wyroby są zgodne z postanowieniami dyrektyw(y) :

The product (range) is in conformity with the provisions of:

1. Dyrektywa niskonapięciowa

(wdrożona - Rozporządzeniem MG z dnia 21.08.2007 Dz. U. Nr 155 poz. 1089 z 2007 roku)
Low Voltage Directive

2006/95/WE

2006/95/WE

oraz z normami zharmonizowanymi :

on basis of compliance with the harmonized standard(s) :

PN-EN 60598-1; PN-IEC 598-2-1

EN 60598-1; EN 60598-2-1

Wyroby zostały przetestowane przez :

Samples have been tested by:

Laboratorium Jakości PLP S.A. O/ Kętrzyn

Quality Laboratory PLP S.A. O/ Kętrzyn

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

(wdrożona - Ustawą z dnia 13.04.2007 „O kompatybilności elektromagnetycznej” Dz. U. Nr 82 poz. 556 z 2007 roku)
Electromagnetic Compatibility Directive

2004/108/WE;

2004/108/WE

oraz z normami zharmonizowanymi :

on basis of compliance with the harmonized standard(s) :

PN-EN-55015

EN-55015

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne.

Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

PN-EN-61547

EN-61547

Wymagania dotyczące odporności sprzętu oświetleniowego na zakłócenia elektromagnetyczne.

Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements.

PN-EN-61000-3-2

EN-61000-3-2

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznym prądu

(fazowy prąd zasilający odbiornika ≤16A).

Limits for (≤16A per phase) harmonic currents emission.

PN-EN-61000-3-3

EN-61000-3-3

Dopuszczalne poziomy. (Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤16A w sieciach zasilających niskiego napięcia)

Limits. (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤16A)

Wyroby zostały przetestowane przez:

Samples have been tested by:

PREDOM Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Warszawa.

PREDOM Testing & Research Center Warsaw.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie CE: ..07...

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed on the product: ..07...

Dodatkowe informacje: Producent wdrożył i utrzymuje zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N-18001 nadany przez KEMA Quality B.V.

The factory is certified in accordance with the integrated Quality Standard ISO 9001: 2000, Environmental Management System ISO 14001 and the Occupational Health & Safety Management System OHSAS 18001 and PN-N-18001 issued by KEMA Quality B.V.

Nazwisko i stanowisko osoby

upoważnionej do zatwierdzenia deklaracji:

Name of management representative

Andrzej Malicki

Dyrektor Produkcji i Dostaw

Opraw Oświetleniowych

IPSC Supply Chain Manager

Luminaires Kętrzyn

Data:

Date:

20.11.2007

Dyrektor Produkcji i Dostaw

Opraw Oświetleniowych

Podpis:

Signature:

Andrzej Malicki