

Manufacturer's CE Declaration of Conformity

CE Declaration de Conformité Du Constructeur



Manufacturer <i>Constructeur</i>	Philips Lighting, WSC, Baldersbuen 36. 2640 Hedehusene (Denmark)	Reference <i>Reference</i>	Cph Big LEDGine
Year CE was affixed to the product (l'année d'apposition du marquage CE sur le produit)			2010
Product (or range) <i>Produit (ou gamme)</i>	Specification <i>Specifications</i>	Brand <i>Marque</i>	
BRS/BDS/BSS 441 With and without uplight	Outdoor luminaire (Luminaires d'éclairage extérieur)	PHILIPS	

Certification <i>Certification</i>	Test Authority / Mark <i><Test Autorité / Mark ></i>	License No or Type <i><Numéro de permis ou Type></i>
The product (or range) above is certified by: <i>Le produit (ou gamme) ci dessus est certifié par</i>	WSC, Denmark	WSC 121110

The Product (Range) is in conformity with the essential requirements of :

Le produit (ou la gamme) est conforme aux dispositions essentielles des:

Low Voltage Directive 2006 / 95 / EC (<i>Directive Basse Tension</i>) On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Base sur les normes europeenes harmonisees</i>)	
EN 60598-1	General requirements and tests (<i>Prescriptions générales et essais</i>)
EN 60598-2-3	Luminaires for road and street lighting (<i>Luminaires d'éclairage public</i>)
IEC EN 62031 (January 2008)	LED Modules for general lighting. Safety specifications (<i>Modules de DEL pour éclairage general</i>)
IEC 62471 (2006)	Photobiological safety of lamps and lamp systems (<i>Sécurité Photobiologique pour les lampes et système de lampe</i>)
IEC 62471-2 (August 2009)	Photobiological safety of lamps and lamp systems. Guidance on manufacturing requirements rating to non –laser optical radiation safety (<i>Sécurité Photobiologique pour les lampes et système de lampe sur le fabrications relatives à la sûreté optique du rayonnement non-laser</i>)
Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108 / EC (<i>Directive Compatibilité Electromagnetique</i>) On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Base sur les normes europeenes harmonisees</i>)	
EN 55015 CISPR 15 Ed 7.1	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (<i>Limites et methods de mesures des perturbations radioelectriques produites par les appareils electriques d'eclairage et les appareils analogues</i>)
EN 61547	Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements (<i>Equipments pour l'eclairage a usage general – prescriptions concernant l'immunité CEM</i>)
EN 61000-3-2	Limits for Harmonic emissions (<16A per phase) (<i>Limites pour les emissions de courant harmonique (<16A par phase)</i>)
Additional Qualifications (<i>Informations supplementaires</i>)	
The factory is certified in accordance with: (<i>Le centre industriel est certifié en accord avec :</i>)	
- Quality Management System ISO9001:2000 - Environmental Management System ISO 14001	
The quality system in operation includes at least: (<i>Le systeme qualite en production inclut des controles finaux:</i>)	
100% electrical testing on both safety aspects and functioning (100% par un test electrique sur les deux aspects, securite et fonctionnement) - Sampling and inspection of packed products according to production quality inspection system (par prelevement et verification du produit emballe conforme au systeme d'assurance qualite utilise en production)	

Management Representative <i>Nom du Reponsable</i>	Signature
	 12.11.2010