



Maxos LED – hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume

Maxos LED

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 161 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymmetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz für bestehende Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

Vorteile

- Hocheffizientes Lichtbandsystem mit langer Lebensdauer realisiert gegenüber Leuchtstofflampensystemen bis zu 56% Energieeinsparung
- vielseitig einsetzbar durch viele Lichtstropakete und integrierte, anwendungsoptimierte Optiken
- Auch als 1:1 Retrofit für das bestehende Lichtbandsystem Maxos mit Leuchtstofflampen einsetzbar (bis zu 2x58W-Ersatz)

Merkmale

- zwei Lichtträgerlängen: entsprechend Länge TL5 oder TLD-Leuchtstofflampe
- Drei Lichtstropakete mit bis zu 6.600 lm (bis zu 138 lm/W)
- Integrierte Optiken: breitstrahlend, tiefstrahlend, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch
- Zwei Lichtfarben: Neutralweiß (4.000 K) und Warmweiß (3.000 K); sehr gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Tragschienen mit DV, Außenkupplung, Stirnwände für Tragschienen und Abhängezubehör separat bestellen

Anwendung

- Supermärkte, Baumärkte, Elektronikgeschäfte
- Industriebereiche
- Lagerhallen



Versions



IPPR 4MX850i 0001

IPPR 4MX850i 0007

Abmessungsskizzen



Produktdetails



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Betriebsgerät	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	1%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	-	4MX850
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S	-	4MX850
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	-	4MX883
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	-	4MX883
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	-	4MX883
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	LED80S	-	4MX850
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	-	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	-	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	-	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	-	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	-	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	-	4MX850
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S	-	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S	-	4MX850

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	-	4MX850
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	LED66S	Konstanter Lichtstrom	4MX850
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	LED80S	Konstanter Lichtstrom	4MX850
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	-	4MX883
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S	-	4MX850
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S	-	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-	4MX850
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	-	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	-	4MX850
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S	-	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	-	4MX850

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm		LED80S/840 PSD WB WH C-2R				
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm	97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	149 lm/W	5.500 lm
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	169 lm/W	6.600 lm	07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4000 K	-	147 lm/W	6.600 lm
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	169 lm/W	6.600 lm	07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	4000 K	-	147 lm/W	6.600 lm
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm	08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm
97433999	4MX850 491	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm	67281399	4MX850 491	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm

Order	Full	Ähnlichste				Order	Full	Ähnlichste			
Code	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute	Lichtstrom	Code	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute	Lichtstrom
	Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)			Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)	
	LED80S/ 840 PSD NB WH						LED40S/ 840 PSD WB SI				
67282099	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm	66273999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	158 lm/W	3.800 lm
66125199	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	160 lm/W	5.200 lm	66274699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	4.000 lm
66127599	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	160 lm/W	5.200 lm	66757499	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD A20 SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	160 lm/W	5.200 lm
66128299	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	169 lm/W	5.500 lm	66758199	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD A20 SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	169 lm/W	5.500 lm
66131299	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	160 lm/W	5.200 lm	87641199	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm
66172599	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	158 lm/W	3.800 lm	87643599	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm
66173299	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	4.000 lm	88071599	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD- CLO WB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	169 lm/W	6.600 lm
66174999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	158 lm/W	3.800 lm	88073999	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD- CLO WB WH	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm
66175699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	4.000 lm	88106499	4MX850 581 LED80S/	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	8.000 lm
66178799	4MX850 581	4000 K	Acrylglaswanne/- abdeckung	166 lm/W	4.000 lm						

Order	Full	Ähnlichste				Order	Full	Ähnlichste			
Code	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute	Lichtstrom	Code	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute	Lichtstrom
	Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)			Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)	
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						NB WH				
	C-2R										
88108899	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm	66124499	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm
	581		abdeckung				581		abdeckung		
	LED66S/						LED55S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						WB WH				
	C-2R										
97551099	4MX883	4000 K	Acrylglaswanne/-	147 lm/W	6.600 lm	66166499	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm
	581		abdeckung				491		abdeckung		
	LED66S/						LED40S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						NB WH				
	ELB3										
97849899	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66167199	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	158 lm/W	3.800 lm
	581		abdeckung				491		abdeckung		
	LED55S/						LED40S/				
	840 PSD						830 PSD				
	NB WH						WB WH				
	C-2R										
22178299	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66168899	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm
	581		abdeckung				491		abdeckung		
	LED55S/						LED40S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						WB WH				
	C-2R										
66118399	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66170199	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm
	491		abdeckung				581		abdeckung		
	LED55S/						LED40S/				
	840 PSD						840 PSD				
	NB WH						NB WH				
66119099	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	160 lm/W	5.200 lm	66179499	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	158 lm/W	3.800 lm
	491		abdeckung				581		abdeckung		
	LED55S/						LED40S/				
	830 PSD						830 PSD				
	WB WH						WB WH				
66120699	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66171899	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm
	491		abdeckung				581		abdeckung		
	LED55S/						LED40S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						WB WH				
66121399	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	160 lm/W	5.200 lm	66261699	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	160 lm/W	5.200 lm
	581		abdeckung				491		abdeckung		
	LED55S/						LED55S/				
	830 PSD						830 PSD				
	NB WH						DA20				
							WH				
66122099	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66262399	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm
	581		abdeckung				491		abdeckung		
	LED55S/						LED55S/				
							840 PSD				
							DA20				
							WH				

Full						Ähnlichste						
Order	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute		Order	Product	Farbtemperatur	Typ optische	Nennlichtausbeute		
Code	Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	Code	Name	(Nom)	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	
66264799	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	5.500 lm	66693599	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	161 lm/W	6.300 lm	
	581		abdeckung				491		abdeckung			
	LED55S/						LED66S/					
	840 PSD						830 PSD					
	DA20						WB WH					
	WH											
66269299	4MX850	3000 K	Acrylglaswanne/-	158 lm/W	3.800 lm	66695999	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm	
	491		abdeckung				581		abdeckung			
	LED40S/						LED66S/					
	830 PSD						840 PSD					
	DA20						WB WH					
	WH											
66270899	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm	66696699	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm	
	491		abdeckung				581		abdeckung			
	LED40S/						LED66S/					
	840 PSD						840 PSD					
	DA20						NB WH					
	WH											
66272299	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm	66744499	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	166 lm/W	4.000 lm	
	581		abdeckung				491		abdeckung			
	LED40S/						LED40S/					
	840 PSD						840 PSD					
	DA20						A20 WH					
	WH											
66602799	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm	66770399	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm	
	491		abdeckung				491		abdeckung			
	LED66S/						LED66S/					
	840 PSD						840 PSD					
	WB WH						A20 WH					
66603499	4MX850	4000 K	Acrylglaswanne/-	169 lm/W	6.600 lm							
	491		abdeckung									
	LED66S/											
	840 PSD											
	NB WH											

Lichttechnische Daten (2/2)

Anzahl					Anzahl				
Order Code	Full Product Name	Lichtquellen	Optik		Order Code	Full Product Name	Lichtquellen	Optik	
08008299	4MX850 491 LED80S/840	1	Breitstrahlend (WB)		97433999	4MX850 491 LED80S/840	1	Breitstrahlend (WB)	
	PSD WB SI					PSD WB WH C-2R			
88251199	4MX850 491 LED80S/840	1	Sehr breitstrahlend		97502299	4MX883 491 LED55S/840	1	Breitstrahlend (WB)	
	PSD VWB WH					PSD WB WH ELB3			
97429299	4MX850 491 LED66S/840	1	Tiefstrahlend (NB)		07976599	4MX883 491 LED66S/840	-	Breitstrahlend (WB)	
	PSD NB WH C-2R					PSD WB WH ELP3			
97430899	4MX850 491 LED66S/840	1	Breitstrahlend (WB)		07980299	4MX883 491 LED66S/840	-	Breitstrahlend (WB)	
	PSD WB WH C-2R					PSD WB WH ELD3			
97432299	4MX850 491 LED80S/840	1	Tiefstrahlend (NB)		08417299	4MX850 491 LED80S/840	1	Asymmetrischer	
	PSD NB WH C-2R					PSD A20 WH C-2R		Spiegelachsenwinkel (20°)	

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1	Breitstrahlend (WB)
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 bis 240 V	48 W
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	37 W
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	220-240 V	45 W
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 bis 240 V	45 W
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	220 bis 240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	39 W
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	48 W
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	45 W
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 bis +35 °C
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-20 bis +35 °C
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 bis +35 °C
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-20 bis +35 °C
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-20 bis +35 °C
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-20 bis +35 °C
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Silber
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Weiß
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Weiß
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Weiß
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Weiß
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Weiß
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Weiß
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	Weiß
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Weiß
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Weiß
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Silber
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Silber
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Silber
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Silber
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Silber
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Silber
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Silber
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Silber
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Silber
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Silber
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Silber
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Silber
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Silber
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Weiß
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Weiß
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Weiß
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Weiß
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Weiß
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Weiß
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Weiß
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Weiß
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Weiß
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Weiß
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Weiß
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Weiß
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Weiß
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Weiß
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Weiß
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Weiß
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Weiß
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Weiß
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Weiß
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Weiß
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Weiß
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Weiß
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Weiß
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Weiß
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Weiß
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Weiß
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Weiß
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Weiß
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Weiß
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Weiß
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)




Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)






IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**


**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

