



Maxos LED Performer – effektiv og nøyaktig linjebelysning

Maxos LED Performer

Kundene ønsker seg energibesparelser og reduserte kostnader, i tillegg til optimale lysforhold i forhold til sikkerhet og produktivitet i industrien og å gjøre varene synlige og attraktive for kunder i butikker. Maxos LED Performer er en fleksibel løsning med lavt energiforbruk og enestående lysfordeling.

Fordeler

- Ekstremt rask inntjening
- Banebrytende optisk system for presis lyskjegleutforming
- Fleksibel med tanke på ettermontering, spot, endringer, tilbehør

Funksjoner

- Lavt energiforbruk sammenlignet med lysrør
- Enestående lyskjegleutforming for mindre lyslekkasje og nøyaktig lysfordeling i horisontalt og vertikalt plan
- Velprøvde Philips LED (Fortimo)
- Kan nymonteres eller ettermonteres på en Maxos-skinne
- Også tilgjengelig i en fleksibel panelversjon 4MX800 eller høyeffektivitetsversjon 4MX850

Søknad

- Supermarkeder
- Lager
- Produksjonsanlegg

spesifikasjoner

Maxos LED Performer

Type	4MX900
Lyskilde	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt	1,2 m-versjon: 27-53 W 1,5 m-versjon: 31-65 W 1,8 m-versjon: 40-78 W
Spredningsvinkel	2 x 50 ° (bredstrålet) 2 x 34 ° (mellomstrålet) 2 x 25 ° (småstrålet) 2 x 20 ° DA-20 (dobbel asymmetrisk) 2 x 30 ° DA-30 (dobbel asymmetrisk) 1 x 30 ° A-30 (asymmetrisk)
Lumen	1,2 m-versjon: 3200 eller 6000 lm 1,5 m-versjon: 4000, 5000 eller 7500 lm 1,8 m-versjon: 4800, 6000 eller 9000 lm
Fargetemperatur	3000 eller 4000 K
Fargegjengivelse	> 80
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Feilrate for driver	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C

Driftstemperatur	-20 til +35 °C
Driver	Philips Xitanium
Strøm-/dataforsyning	27-78 W avhengig av versjon
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Valgmuligheter	EL3-sentral eller mulighet for batteri
Dimming	Versjoner med DALI-dimming eller fast effekt
Kontrollsysteminput	DALI
Materialer	Forkoblingsbrett: metallblikk Linseplate: PMMA, PC for EL3-versjoner
Farge	Hvit (WH) Sølv (SI)
Optisk deksel	PMMA, PC (for EL3-versjoner)
Tilkobling	Elektrisk tilkobling via standard Maxos-gjenomkoblingskontakt
Vedlikehold	Modulen kan klikkes ut, driveren kan vedlikeholdes
Montering	4MX900-enheten festes på Maxos-grupperingsseksjonen med fjærer Hengende montering eller overflatemontering (tak)
Tilbehør	Utvalg av Maxos-tilbehør

Versions



Maxos LED Performer 4MX900
elektrisk enhet

Produkt detaljer

Image
not yet
available

IPPG_4MX900i_0003-
Productguide photo

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



Maxos LED Performer

Produkt detaljer



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX900 G3 581 1xLED71S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 G3 581 1xLED75S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

