



Moduly spotů LED Maxos – flexibilita a elegance

Maxos LED Spot Inserts

Ve specifických prostorách obchodů, jako jsou pulty s ovocem a zeleninou, jsou kromě celkového osvětlení realizovaného technologií LED často vyžadovány také bodová svítidla. Zvýrazňující osvětlení je nedílnou součástí konceptu Maxos. Tyto účelové moduly umožňují osazovat na světelné pásy flexibilně projektory nejnovější řady i celkové osvětlení realizované technologií LED. K dispozici jsou jednotky 4MX960 s projektory určené k tělesům Maxos s plochým kabelem (5×2,5 mm, 7×2,5 mm). Tyto jednotky lze zacvaknout do těles jako běžnou elektrickou jednotku. K modulům jsou přisazenou montážní přípevněny projektory.

Výhody

- Snadná instalace
- Hladká integrace do nosných těles Maxos
- Vhodné pro nejnovější verzi projektoru StyliD

Vlastnosti

- Jeden nebo dva projektory StyliD
- Každý projektor lze volně otáčet o 360°
- Variabilita umístění na liště Maxos

Aplikace

- Maloobchod

Specifikace

Typ	4MX960	Světelný zdroj	StyliD Compact ST540C (verze LED25S)
-----	--------	----------------	--------------------------------------

Maxos LED Spot Inserts

	StyliD Performance ST550C (verze LED39S)
Přikon (±10 %)	36 W (pro LED25S, barva světla 830) 53 W (pro LED39S, barva světla 830)
Vyzařovací úhel	25° (střední paprsek)
Světelný tok	2700 lm (pro LED25S, barva světla 830) 4300 lm (pro LED39S, barva světla 830)
Náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Index barevného podání	> 80
Střední životnost L80B50	50 000 hodin
Střední životnost L90B50	25 000 hodin
Poruchovost předřadníku	1 % na 5 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C

Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C
Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	220-240 V / 50-60 Hz
Materiál	Nosič předřadníku: hliník Hlava a chladič: hliník litý pod tlakem Čelní kryt: akrylát nebo sklo
Barva	Bílá (WH)
Připojení	Interní konektor pro nosné těleso Maxos
Montáž	Přisazená bodová svítidla jsou upevněna na 60 cm modul systému Maxos
Poznámky	Pro 60cm moduly 4MX856 Při použití přídatných krytů kompatibilní také s tělesy 4MX056 (délka TL-D) a 4MX656 (délka TL5)

Versions



Controls and Dimming	
Stmívatelné	Ne
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
General Information	
Typ optiky	MB
Kód produktové řady	4MX960
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Mechanical and Housing	
Barva	WH

General Information

Order Code	Full Product Name	Značka CE	Třída ochrany IEC	Kód řady zdroje	Počet jednotek	Kód produktové řady jednotky A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Bezpečnostní třída I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

