



Maxos LED-spotindsatser – fleksible og stifulde

Maxos LED Spot Inserts

I bestemte butiksområder såsom frugt- og grøntdiske er der ofte brug for projektører ud over almen LED-baseret belysning. Effektbelysning er en integreret del af Maxos-konceptet. Med disse dedikerede indsatser kan lyslinjer udstyres med den nyeste serie projektører såvel som almen LED-belysning på en fleksibel måde. Der kan fås 4MX960-enheder med projektører til Maxos-samlesystem med fladkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Disse enheder kan klikkes på samlesektioner som en almindelig elektronisk enhed. Overflademonterede projektører fastgøres til indsatserne.

Fordele

- Nemt at installere
- Problemfri integration i Maxos-skinne
- Passer til den nyeste version af StyliD

Funktioner

- En eller to StyliD-projektører
- Hver projektør kan drejes 360 °
- Fleksibel placering på Maxos-skinne

Anvendelsesområder

- Detailhandel

Specifikationer

Type	4MX960
------	--------

Lyskilde	StyliD Compact ST540C (LED25S-version)
	StyliD Performance ST550C (LED39S-version)

Maxos LED Spot Inserts

Effekt (+/- 10 %)	36 W (for LED25S, lysfarve 830)
	53 W (for LED39S, lysfarve 830)
Spredningsvinkel	25 ° (mellemstor stråle)
Lysstrøm	2.700 lm (for LED25S, lysfarve 830)
	4.300 lm (for LED39S, lysfarve 830)
Korrigeret farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks	> 80
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Fejlfrekvens i driver	1 % pr. 5.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C

Driftstemperaturområde	+10 til +40 °C
Driver	Indbygget
Netspænding	220-240 V / 50-60 Hz
Materiale	Forkoblingskasse: aluminium
	Hoved og kølelegeme: formstøbt aluminium
	Frontdæksel: akryl eller glas
Farve	Hvid (WH)
Tilslutning	Indbygget stik til Maxos-skinne
Installation	Overflademonterede spotenheder sættes i 60 cm lange Maxos-samlektioner
Bemærkninger	Samleskinne specielt til 60 cm-gitteret til 4MX856
	Passer også til samlektionerne til 4MX056 (længde TL-D) og 4MX656 (længde TL5), når der bruges afskærmninger (tilbehør)

Versions



Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Generelle oplysninger	
Optiktype	MB
Produktsériekode	4MX960
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Init. korr. farvetemperatur	3000 K
Mekanik og armaturhus	
Farve	hvid

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	CE-mærke	Beskyttelsesklasse IEC	Lyskildeserie – kode	Antal enheder	Kodeenhed A for produktserie
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Sikkerhedsklasse I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Order Code	Full Product Name	CE-mærke	Beskyttelsesklasse IEC	Lyskildeserie – kode	Antal enheder	Kodeenhed A for produktserie
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm	Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm	25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm	25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

