



Maxos LED-Spot-Einsätze – Flexibilität und Stil

Maxos LED Spot Inserts

Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen eines Geschäfts, zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung, wo zusätzlich zu der Allgemeinbeleuchtung auf LED-Basis auch Strahler benötigt werden. Akzentbeleuchtung ist ein untrennbarer Bestandteil des Maxos Konzepts. Diese speziellen Einsätze ermöglichen die flexible Ausstattung von Lichtbändern mit den neuesten Strahlern und LED-Allgemeinbeleuchtung. Es sind 4MX960 Einheiten mit Strahlern für Maxos Tragschienen mit Flachbandkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) erhältlich. Diese Einheiten können wie ein normaler Lichtträger in die Tragschienenabschnitte geklickt werden. Anbaumontierte Strahler werden an den Einsätzen befestigt.

Vorteile

- Einfache Installation
- Nahtlose Integration in die Maxos Tragschiene
- Geeignet für neueste Ausführung der StyliD

Merkmale

- Ein oder zwei StyliD Strahler
- Jeder Strahler hat 360° Bewegungsfreiheit
- Flexibilität bei Montage an Maxos Tragschiene

Anwendung

- Einzelhandel

Spezifikationen

Maxos LED Spot Inserts

Typ	4MX960
Lichtquelle	StyliD Compact ST540C (LED25S Ausführung) StyliD Performance ST550C (LED39S Ausführung)
Leistung (+/-10%)	36 W (für LED25S, Lichtfarbe 830) 53 W (für LED39S, Lichtfarbe 830)
Abstrahlungswinkel	25° (tief-/breitstrahlend)
Lichtstrom	2700 lm (für LED25S, Lichtfarbe 830) 4300 lm (für LED39S, Lichtfarbe 830)
Ähnlichste	3000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	> 80
Mittlere Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden
Treiber-Ausfallrate	1% pro 5000 Stunden
Durchschnittliche Umgebungstemperatur	+25 °C

Betriebstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
h	
Treiber	integriert
Netzspannung	220–240 V / 50–60 Hz
Material	Vorschaltgeräteträger: Aluminium Kopf und Wärmeableitung: Aluminiumdruckguss Frontabdeckung: Acryl oder Glas
Farbe	Weiß (WH)
Anschluss	Interner Konnektor für Maxos Tragschiene
Installation	Anbaumontierte Strahlereinheiten werden an den 60 cm Maxos Tragschienenabschnitten befestigt
Anmerkungen	Speziell für das 60-cm-Raster der 4MX856 Tragschiene Auch kompatibel mit Tragschienenabschnitten 4MX056 (TL-D Länge) und 4MX656 (TL5 Länge) bei Verwendung von als Zubehör erhältlichen Abdeckblenden

Versions



Dimmen	
Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Allgemeine Eigenschaften	
Optiktyp	MB
Produktfamiliencode	4MX960
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Korr. Farbtemperatur	3000 K
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Weiß

Allgemeine Eigenschaften

Maxos LED Spot Inserts

Order Code	Full Product Name	CE-Zeichen	IEC-Schutzart	Lampenfamiliencode	Anzahl der Einheiten	Produktfamiliencode Einheit A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 Einheit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	ja	Schutzklasse I	LED25S	2 Einheiten	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 Einheit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 Einheiten	ST550C

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

