



Maxos LED Spot Yuvaları – esneklik ve stil

Maxos LED Spot Inserts

Mağazaların meyve ve sebze stantları gibi belirli alanlarında projektörler genelde LED tabanlı genel aydınlatmaya ek olarak gereklidir. Accent aydınlatma Maxos konseptinin dahili bir parçasıdır. Bu özel yuvalar ışık hatlarının, en son projektör serisinin yanı sıra genel LED'li aydınlatma ile esnek şekilde donatılmasına olana tanır. Düz şerit kablolu Maxos kanallar için projektörlü 4MX960 birimler (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) mevcuttur. Bu birimler kanal kesitlerine normal bir elektrik birimi gibi oturtulabilir. Yüze monte edilmiş projektörler yuvalara sabitlenir.

Faydaları

- Kurulumu kolay
- Maxos raya sorunsuz entegrasyon
- En yeni StyliD sürümüne uygundur

Özellikler

- Bir ya da iki StyliD projektörü
- Her projektör 360° yön serbestliğine sahiptir
- Maxos ray üzerine yerleştirme esnekliği

Uygulama

- Perakende sektörü

Şartlar

Tip	4MX960	Işık kaynağı	StyliD Compact ST540C (LED25S sürümü)
			StyliD Performance ST550C (LED39S sürümü)

Maxos LED Spot Inserts

Güç (+/-%10)	36 W (LED25S için, ışık rengi 830) 53 W (LED39S için, ışık rengi 830)
Işın açısı	25° (orta ışın)
Işık akısı	2700 lm (LED25S için, ışık rengi 830) 4300 lm (LED39S için, ışık rengi 830)
Renk Sıcaklığı	3000 K
Renksel Geriverim İndeksi	> 80
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Sürücü anıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C

Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Dahili
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Malzeme	Sürücü kutusu: alüminyum Başlık ve soğutucu: dökme alüminyum Ön kapak: akrilik veya cam
Renk	Beyaz (WH)
Bağlantı	Maxos raya dahili konektör
Kurulum	Yüzeye montaj spot üniteleri 60 cm'lik Maxos kanala sabitlenir
Açıklamalar	Kanal rayı 4MX856'nın 60cm kılavuzuna özeldir Ayrıca kör aksesuar kapakları kullanıldığında 4MX056 (TL-D uzunluk) ve 4MX656 (TL5 uzunluk) kanal kesitlerine de uyumludur

Versions



Kontroller ve Dimming	
Kararlıabilir	Hayır
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Genel Bilgiler	
Optik sistem türü	MB
Ürün Ailesi Kodu	4MX960
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Renk	White

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	CE İşareti	Koruma sınıfı IEC	Lamba ailesi kodu	Birim sayısı	Ürün ailesi kodu birim A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Güvenlik sınıfı I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

