



Drejebeslag 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Maxos tilbehør

Drejebeslaget er en alsidig mekanisk tilslutningsenhed til Maxos lyslinjerne TL-D og TL5, der gør det muligt at variere vinklerne mellem lyslinjerne. Minimumsvinklen er 45 grader. På grund af sit attraktive design bruges det ofte på anvendelsesområder som butikker, skoler og museer. Op til fire lyslinjer kan kobles på et drejebeslag. Kabinettet er lavet af hvid- eller sølvlakeret plastic, og de inderste bæreelementer er af stål. Om nødvendigt kan drejebeslaget omfatte lysstyringssensorer, højttalere osv. Det er fabriksmonteret med et justerbart hurtigt nedhæng med en 1,25 m stålwire. Et særligt koblingsstykke (9MX056 CP-SD WH/SI) pr. armaturkassesektion er påkrævet for at forbinde armaturkassen til drejebeslaget. Elektriske komponenter til netgennemsløjfning skal bestilles efter behov.

Fordele

• -

Versions



9MX056 CP WH



Electrical supply connector 7-pole



9MX056 CPI



Maxos_end_pieces_electrical_connector

Maxos tilbehør

Versions



9MX056 CP SI

Oplysninger om produktet



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/ M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Generelle oplysninger

Produktseriekode	9MX056
Produktseriekode	9MX056

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør
10807700	9MX056 CP WH	Hvid
60157899	9MX056 BC49 WH	Hvid
53881299	9MX056 BC58 WH	Hvid
13179200	9MX056 EC7	-

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør
10809100	9MX056 CPI	-
10824400	9MX056 EP WH SET	Hvid
10825100	9MX056 EP SI SET	Sølv
10808400	9MX056 CP SI	Sølv

Drift og el

Order Code	Full Product				
	Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Linjefrekvens
10807700	9MX056 CP WH	-	-	-	-

Full Product						Full Product					
Order Code	Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Linjefrekvens	Order Code	Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Linjefrekvens
60157899	9MX056 - BC49 WH	-	-	-	-	10824400	9MX056 - EP WH SET	-	-	-	-
53881299	9MX056 - BC58 WH	-	-	-	-	10825100	9MX056 - EP SI SET	-	-	-	-
13179200	9MX056 EC7	220 til 240 V	220 til 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	10808400	9MX056 - CP SI	-	-	-	-
10809100	9MX056 - CPI	-	-	-	-						

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC
10807700	9MX056 CP WH	-	-	10809100	9MX056 CPI	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-	10824400	9MX056 EP WH SET	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-	10825100	9MX056 EP SI SET	-	-
13179200	9MX056 EC7	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	10808400	9MX056 CP SI	-	-

