



Vaya LED Uplite — niezawodne oświetlenie fasad

LED Uplite BBP330

Administratorzy nieruchomości i deweloperzy chcą tworzyć przyjemne i przyjazne środowiska przy jak najniższych kosztach, ale z zachowaniem wysokiej jakości oświetlenia. Lampy Vaya LED Uplite to przystępne cenowo rozwiązanie o wysokiej niezawodności, które umożliwia minimalizację kosztów inwestycyjnych i jednocześnie oferuje szeroką gamę rozsyłów światła, dostosowanych do wymagań współczesnego oświetlenia iluminacyjnego.

Korzyści

- Wysoka niezawodność
- Dobre efekty świetlne
- Łatwa instalacja

Cechy

- Wysokiej jakości diody LED o dużej mocy ze zintegrowanym zasilaczem LED
- Trwałość 50 000 godzin (utrzymanie 70% strumienia początkowego przy $T_a = 25^{\circ}\text{C}$)
- Trwała konstrukcja — szczelność IP67 oraz odporność na uderzenie IK10
- Wersje z różnymi kątami rozsyłu światła — 12, 24 i 60°
- Wersje emitujące ciepłe (3000 K) i neutralne (4000 K) białe światło

Wniosek

- Oświetlenie fasad
- Oświetlenie akcentujące
- Parki i ogrody

Specyfikacje

LED Uplite BBP330

Typ	BBP330
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	15,8 W
Kąt rozsyłu wiązki światła	12, 24 lub 60°
Strumień świetlny	1138 lm
Wydajność oprawy	72 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Współczynnik oddawania barw	70
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70	50 000 godzin przy temperaturze 35°C
Zakres temperatur pracy	-25°C < T
Zasilacz	Wbudowany (moduł LED z własnym zasilaczem)
Napięcie sieciowe	100–240 V / 50–60 Hz

Zmiana natężenia strumienia świetlnego	nie
Wejście układu sterującego	Maks. 45 V DC
Optyka	Wąski kąt rozsyłu światła 12° Średni kąt rozsyłu światła 24° Szeroki kąt rozsyłu światła 60°
Klosz	Przezroczyste szkło hartowane
Materiał	Korpus: odlew aluminiowy Klosz: stal nierdzewna Uszczelka: gumowa z kauczuku silikonowego odporna na wysoką temp.
Kolor	Czarny RAL 9011
Złączka	Szybkozłączka 3-biegunowa obsługująca przewody 3-żyłowe o średnicy 1,0 mm
Instalacja	Montaż w ziemi za pomocą akcesoriów do montażu
Dławik kablowy	1 x M16
Uwagi	Puszka montażowa w komplecie

Versions



Więcej o produkcie

BBP330 9 x LED-HB



BBP330 Przewód zasilający



LED Uplite BBP330

Więcej o produkcie

Puszka montażowa BBP330



BBP330 z puszką montażową (w zestawie)



Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK10

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania brak

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Kod rodziny źródła światła	LED-HP
Liczba jednostek osprzętu	1
Liczba źródeł światła	9
Typ optyki	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 24°

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła
29883299	BBP330 9xLED-HP/WW 220-240V 24	Ciepła biel
29884999	BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24	barwa biała neutralna

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Znamionowy wskaźnik oddawania barw
29883299	BBP330 9xLED-HP/WW 220-240V 24	3000 K	85

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Znamionowy wskaźnik oddawania barw
29884999	BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24	4000 K	-

LED Uplite BBP330

