



DecoScene LED – Créez vos ambiances grâce à la technologie LED

DecoScene LED BBP621

Pour de nombreux concepteurs, qu'il s'agisse d'illuminer un élément d'architecture ou de créer des effets d'accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible. Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent quasiment d'atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour produire un effet d'éclairage ascendant optimal, d'une illumination intense à des effets plus subtils d'accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux lumineux uniforme et garantit une distribution optimale. Cette version circulaire s'adapte harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l'herbe pour rester discrète et s'effacer pendant la journée. L'association de la technologie LED la plus récente et d'optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement flexible, facile à installer partout pour créer un effet d'éclairage parfait.

Avantages

- Efficacité optique très performante
- Sans colle : facilite la maintenance et le recyclage en fin de vie

Fonctions

- Deux types de blanc (2700 ou 4000 K)
- Choix de trois faisceaux circulaires différents, d'un faisceau intensif de 12° à un faisceau extensif de 40°

DecoScene LED BBP621

Application

- Bâtiments classiques et modernes
- Ponts et structures
- Monuments et sculptures
- Parcs et jardins

