



DecoScene LED – taianomaista valoa

DecoScene LED BBP623

Rakennusta tai monumenttia valaistaessa ja hienovaraisia, yksittäisiä korostustehosteita luotaessa monien valaistussuunnittelijoiden ihanteellinen valaisin on näkymätön. Tähän tarpeeseen sopii parhaiten maahan upotetut valonheittimet. DecoScene LED tarjoaa optimaalisen ylöspäin suuntautuvan valaistuksen, joka voi olla valonheittimen voimakas kuin hienovarainenkin tehoste, joka korostaa yksityiskohtia. Sen ainutlaatuinen suuntaava optiikka tuottaa tasaisen valovirran. Valaisimen pyöreä runko asettuu päällysteen, betonin tai nurmikon tasalle, jolloin pinta on tasainen ja huomaamaton päivänvalossa. LED-teknologian ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta DecoScene LED on todella monipuolinen ratkaisu – helppo asentaa ja luo minne tahansa täydellisen valaistustehosteen.

Hyödyt

- Luokkansa paras optinen tehokkuus
- Tuotteessa ei ole käytetty liimaa, joten sen huollettavuus on hyvä ja kierrättäminen helppoa käyttöään päätyttyä.
- Muotoilu mahdollistaa käytön tavallisten DecoScene-tuotteiden kanssa ja integroinnin projekteihin.

Ominaisuudet

- Kaksi valkoisen sävyä (2 700 tai 4 000 K)
- Kolme pyöreää valokeilaa valittavissa, kapeasta 12°:een keilasta 40°:een leveään keilaan
- Epäsymmetrinen optiikka julkisivujen pintaefektien luomiseen

Käyttökohteet

- Klassiset ja modernit rakennukset
- Sillat ja rakenteet
- Muistomerkit ja patsaat
- Puistot ja puutarhat

DecoScene LED BBP623

Spesifikaatiot

Tyyppi	BBP623
Valonlähde	Sisäinen LED-moduuli
Teho (+/-10 %)	54 W (valkoinen)
Keilakulma	12° (kapea valokeila), 24° (keskileveä valokeila), 40° (leveä valokeila) ja epäsymmetrinen valokeila
Valovirta	2460 lm (lämmin valkoinen, 2700 K) tai 3050 lm (neutraali valkoinen, 4000 K)
Valaisimen tehokkuus	45,5 lm/W (lämmin valkoinen, 2700 K) tai 56,4 lm/W (neutraali valkoinen, 4000 K)
Värilämpötila	Lämmin valkoinen: 2700 K, neutraali valkoinen: 4000 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80 (2700 K), > 75 (4000 K)
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	väh. L80
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10%
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	+25 °C
Käyttölämpötila	-20–35 °C

Liitäntälaitte	Sisäänrakennettu (LED-moduuli sisältää liitäntälaitteen)
Verkköjännite	100–277 V AC / 50–60 Hz
Kytkevännäyttö	35 A / 350 µs
Optinen kupu	Ekstravalkoinen lasi (+10% läpäisy)
Materiaali	Runko, eturengas: korkeapaineista paineallettua alumiinia Upotettava putki: terästä, galvanoitu Tiivistimet: silikonikumia Optinen kupu: lasi, erikoisvalkoinen, karkaistu, 19 mm paksu
Väri	Eturengas: erittäin tummanharmaa, RAL10714 Muita RAL- tai AKZO Futura -värejä saatavana pyydettäessä
Liitäntä	Kytkevännäytystä kautta, pistoliitin, 3-napainen verkkovirta
Huolto	Pääsy liitäntälaitteeseen avaamalla liitäntälaitteen kotelo rungon alta
Asennus	Asennus maahan upotettavan putken avulla Käyttölämpötila: -20°C < T Valaisimen kallistus +/- 20° Staattinen kuorma: 5 000 kg
Kaapeliläpivienti	2 x M20 verkkovirtakaapelia ja läpivoimotusta varten
Huomautukset	Valaisimet voidaan suojata merisuolaa vastaan pyynnöstä Noudattaa standardeja IEC 598 ja EN 60598 Turvaluokat: luokka I, luokka II IP67 - IK10

Tuotetiedot



OPDP_BB621i_0017-Detail photo



OPDP_BB621i_0019-Detail photo




DecoScene LED BBP623

Tuotetiedot



OPDP_BB621i_0021-Detail
photo



OPPG_BB621i_0001-
Productguide photo

