



DecoScene LED – varázslatos fény alulról

DecoScene LED BBP623

Legyen szó akár építészeti elemek fényár-megvilágításáról, akár egyes részek kiemeléséről, számos tervező számára a láthatatlan lámpatest lenne az ideális. Ehhez az ideális esethez a padlóba süllyesztett fényár-megvilágítás áll a lehető legközelebb. A DecoScene LED rendszer optimális felfelé irányuló fényhatást biztosít – akár nagy teljesítményű fényár-megvilágításra, akár finomabb, kiemelő jellegű világításra van szükség. Egyedi kollimáló optikája egyenletes fénykibocsátást és optimális színkeverést biztosít. A négyszögletes és kerek tokozás szorosan illeszthető padlóba, betonba vagy földre, így a felület egyenletes marad, a fényforrás pedig nappal nem tűnik fel. A legújabb LED-technológia és a kategória legjobb optikája révén a DecoScene LED a lehető legsokoldalúbb megoldás – mindenhol könnyű felszerelni, és tökéletes fényhatást kelt.

Előnyök

- A kategória legjobb optikai hatásfoka, rendkívül jó színkeverés
- Nem tartalmaz ragasztót, ezáltal egyszerűen karbantartható és nagyobb mértékben hasznosítható újra az élettartam leteltével
- A dizájn megkönnyíti a hagyományos DecoScene termékekkel való használatot és a különböző projektekbe integrálást.

Szolgáltatások

- Kétféle színhőmérséklettel (2700 vagy 4000 K), három alapszínben (piros, zöld, kék), valamint állítható fehér és RGB változatban
- Három különböző szögű cirkuláris sugárral, a keskeny 12°-ostól a széles 40°-osig
- Aszimmetrikus optika a homlokzatok megvilágításához

DecoScene LED BBP623

Alkalmazás

- Klasszikus és modern épületek
- Hidak és szerkezetek
- Műemlékek és szobrok
- Parkok és kertek

