



DayZone – innovatiivisuus ja kestävyys kohtaavat

DayZone

Asiakkaat ovat kiinnostuneita hyödyntämään leditekniikan tarjoamia etuja toimistojen yleisvalaistuksessa: kestävyyttä ja viehättävää muotoilua – valaistuksen laadusta tinkimättä. Uпотettava DayZone on ledivalaisin, joka tuottaa laadukasta, toiminnallista valaistusta perinteisiin loistelamppuihin verrattavalla – tai jopa paremmalla energiatehokkuudella. Innovatiivisen leditekniikan ansiosta voimme tarjota täysin uudenlaisen ulkoasun verrattuna perinteisten loistelamppuvalaisinten muotoiluun. DayZone-valaisinsarjan häikäisynhallinta on toteutettu toimistovalaisusstandardien mukaisesti. Valaisimet ovat saatavana himmennettävänä (Dali-ohjaus).

Hyödyt

- Inspiroiva malli
- Kestävä ratkaisu
- Visuaalinen mukavuus

Ominaisuudet

- Lumen-vaihtoehdot sekä 500 että 300 luksin ympäristöihin
- Erityinen MLO-optiikka, mukaan lukien kaksi erikseen himmennettävää valopintaa
- Erityinen patentoitu valo sekoittava kammio

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Hotelli- ja ravintola-ala
- Terveystieteiden huolto

Spesifikaatiot

Tyyppi	BBS560 (mitoitus noin 300 luksia) BBS565 (mitoitus noin 500 luksia)
Kattotyyppi	T-listakattoon (myös symmetrinen piilokiinnitys) ja kipsilevykattoon
Kattoristikko	Moduuli: 600 x 600 mm
Valonlähde	Philips DayZone LED moduuli
Valon väri	Lämmin valkoinen, 3000 K Neutraali valkoinen, 4000 K
Teho	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Keskimääräinen käyttöikä	70 000 tuntia
- L70B50	
Keskimääräinen käyttöikä	50 000 tuntia
- L80B50	
Keskimääräinen käyttöikä	25 000 tuntia
- L90B50	
Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Verkojännite	230 -240 V / 50 Hz
Virtalähde	Integroitu
Optiikka	OLC-mikrolinssi-optiikka, akryyli (AC-MLO) OLC-mikrolinssi-optiikka, polykarbonaatti (PC-MLO)








Spesifikaatiot

Himmennys	Yhteensopiva DALI-ohjaimien kanssa
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Lasi	OLC-mikrolinssi-optiikka, osittainen (AC-MLO-C) OLC-mikrolinssi-optiikka, täydellinen (AC-MLO)* OLC-mikrolinssi-optiikka, osittainen (PC-MLO-C) OLC-mikrolinssi-optiikka, täydellinen (PC-MLO)* *ei malliin BBS561
Lisävarusteet	Turvavalaistus (integroitu): 3 tuntia (EL3)* Ohjausjärjestelmät: ActiLume-moniohjain (ACL)* DALI-yhteensopiva (liittyy vain himmennettävään ohjaimen PSD) Euro-sulake (FU) sisältyy toimitukseen *ei malliin BBS561
Materiaalit	Runko: sinkkipäällystetty teräs Kehys: jälkilakattu Optinen kupu: akryyli (AC-MLO), polykarbonaatti (PC-MLO)
Väri	Valkoinen (WH), harmaa (SI) RAL-vakiovärejä saatavana tilauksesta



Tilauksesta	Turvavalaistus (integroitu): 3 tuntia (EL3) Valaistuksen ohjaus: Actilume (ACL) DALI-ohjaus (PSD)
Liitäntä	Push-In liitäntä (PI)
Materiaali	Runko: sinkkipäällystettyä terästä Kehys: valkoinen RAL9016 Optiikka: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polykarbonaatti
Asennus	T-listakatto: asennuskiinnikkeitä ei tarvita T-piilokiinnityskatto: kiinnike ZBS460 SMB (1 sarja = 4 kpl), ulottuvuus on 25 - 65 mm Alakatot, jossa T-piilolista 38mm: kiinnike ZBS460 SMB-TPM (1 sarja = 4 kpl) Kiinnikkeet kipsilevykattoon varten ZBS460 SMB-PLC (12 kpl) Käyttölämpötila: 10 °C < Ta < 40 °C
Polttoikä	50 000 h (70 % valovirran pysyvyys T)
Lisävarusteet	Ripustuskiinnikesarjat: ZBS460 SMB (4 kpl), ZBS460 SMB-TPM (4 kpl), ZBS460 SMB-PLC (12 kpl)
Huomautukset	Suojakalvo, joka suojaaa optiikkaa asennuksen aikana.
Käyttökohteita	Toimistot, myymälät, palvelualue ja terveydenhuolto

AsennusKäyttölämpötila	Paljaat katot: upotus, valaisinvärisiä ei tarvita Peitetyt katot: kiinnike ZBS460 SMB (1 sarja = 4 kpl), ulottuvuus 25-65 mm Peitetty katto, jossa T-palkki 38 mm: kiinnike ZBS460 SMB-TPM (1 sarja = 4 kpl) Kiinnikkeet kipsilevykattoon varten ZBS460 SMB-PLC (1 sarja = 12/24 kpl)* Läp johdotus mahdollinen *Ripustuskiinnikkeet sisältävät mallia BBS561 varten
Liitäntä	Pistoliitin (PI) tai liitin vedonpoistimella (PIP) Wieland-liitin GST tai 18, 3 tai 4 napaa (W, W4)
Lisävarusteet	Ripustuskiinnikesarjat: ZBS460 SMB (4 kpl), ZBS460 SMB-TPM (4 kpl), ZBS460 SMB-PLC (12/24 kpl)
Huomautukset	Suojakalvo, joka suojaaa optiikkaa asennuksen aikana. Valaistusta voidaan käyttää siivouksen ajan, sen jälkeen kalvo poistettava.
Käyttökohteita	Toimistot, myymälät, palvelualue ja terveydenhuolto

Tuotetiedot




Tuotetiedot



Lisätarvikkeet



Ordercode 910403202503,
910403203803



Ordercode 49307799

