



DayZone – Az innovatív kialakítás és a fenntarthatóság találkozása

DayZone

Az irodák általános világításának kialakításakor az ügyfelek szívesen aknázzák ki a LED-es technológia által kínált előnyöket –a fenntarthatóságot, a friss és vonzó megjelenést, valamint a kompromisszumok nélküli világítási minőséget. A DayZone süllyesztett LED-es lámpatest kiváló minőségű funkcionális világítást biztosít, energiahatékonyága pedig hasonló a hagyományos fénycsöves rendszerekéhez, esetenként pedig felül is múlja azokat. A LED-es technológia innovatív kialakításának köszönhetően a DayZone lámpatestek segítségével szakíthatunk a hagyományos megszokott elrendezési módokkal, és teljesen új megjelenésű világítást hozhatunk létre mind a küllemet, mind a fényerő szabályozást illetően. A káprázáscsökkentés és az egységes színvisszaadás megfelel a jövőben bevezetendő irodai szabványoknak is.

Előnyök

- Inspiráló forma
- Fenntartható megoldás
- Kellemes fényhatás

Szolgáltatások

- Fényáramcsomagok 500 és 300 luxos környezethez
- Testre szabott MLO optikai kialakítás, két különálló, szabályozható fényerejű fényfelülettel
- Szabadalmaztatott, különleges fénykeverő kamra

Alkalmazás



- Irodák
- Üzlethelyiségek
- Vendéglátóipar
- Egészségügy

termékjellemzők







Típus	BBS560 (300 lux, szabványos méretek) BBS561 (300 lux, német méretek) BBS562 (300 lux, francia méretek) BBS565 (500 lux, szabványos méretek) BBS566 (500 lux, német méretek) BBS567 (500 lux, francia méretek)
Mennyezet típusa	Látszó vagy rejtettbordás, illetve gipszkarton (táblás) mennyezetekhez
Rácsméretek	600 x 600 mm 625 x 625 mm 675 x 675 mm
Fényforrás	Philips DayZone LED modul
Színhőmérséklet	Melegfehér, 3000 K Semleges fehér, 4000 K
Átlagos élettartam – L70B50	70 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Teljesítményfelvétel	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Hálózati feszültség	230–240 V / 50 Hz
Meghajtó	Integrált
Optikai bura	Akril anyagú OLC mikrolencsés optika (AC-MLO) Polikarbonát anyagú OLC mikrolencsés optika (PC-MLO)

Lehetőségek	Vészvilágítás (integrált): 3 óra (EL3) Világításszabályozás: Actilume többfunkciós vezérlő (ACL) DALI-rendszerrel kompatibilis (csak PSD változtatható fényerejű meghajtó esetén) Euro biztosítékot (FU) tartalmaz
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozási egység (PI), illetve annak gyorsbontható változata (PIP)
Anyag	Ház: cinkbevonatú acél Perem: utólakkozott, fehér RAL9016 alapú Optikai bura: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polikarbonát
Szerelés	Látszó bordás mennyezet: besüllyeszthető, nincs szükség szerelvényre Rejtett bordás mennyezet: ZBS460 SMB szerelvények (1 készlet = 4 darab) mérettartomány: 25–65 mm Rejtett bordás mennyezet 38 mm-es T-idommal: ZBS460 SMB szerelvények (1 készlet = 4 darab) ZBS460 SMB-PLC szerelvények gipszkarton álmennyezetekhez (1 készlet = 12 darab) Működési környezeti hőmérséklet: 10 °C < Ta < 40 °C
Élettartam	50 000 óra (70% fényáram megmaradás T)
Tartozékok	Szerelőkészletek: ZBS460 SMB (4 db), ZBS460 SMB-TPM (4 db), ZBS460 SMB-PLC (4 db)
Megjegyzések	Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen
Fő alkalmazási területek	Irodák, kiskereskedelem, vendéglátóipar, egészségügy

Termék részletei



Termék részletei



Tartozékok

Ordercode 910403202503,
910403203803, 910403204103



Ordercode 49303999



Ordercode 49307799

