



DayZone – inovatívny dizajn spĺňajúci požiadavky trvalého riešenia

DayZone

Pri všeobecnom osvetlení kancelárií sa zákazníci snažia využívať výhody, ktoré ponúka technológia LED – trvalé riešenia a svieži, pútavý dizajn, ktorý neznižuje vizuálny komfort. Naše vstavané LED svetidlo DayZone zabezpečuje kvalitné praktické osvetlenie s energetickou účinnosťou, ktorá je porovnateľná alebo dokonca lepšia než pri tradičných žiarivkových systémoch. Inovatívny charakter technológie LED znamená, že vďaka svetidlám DayZone môžeme skončiť so starými pravidlami v oblasti dizajnu žiarivkového osvetlenia a ponúknuť nový vzhľad i funkcie stmievania. Clonenie oslnenia a farebná jednotnosť spĺňajú aj budúce požiadavky noriem pre osvetlenie administratívnych priestorov.

Výhody

- Inšpirujúci dizajn
- Trvalé riešenie
- Vizuálne pohodlie

Vlastnosti

- Dostatočný svetelný tok pre osvetlenie priestorov na intenzitu osvetlenia 500 aj 300 luxov
- Špeciálny dizajn optiky MLO vrátane dvoch osobitne stmievateľných svetelných plôch
- Špeciálne patentovaná komora na kombinovanie svetla

Aplikácie



- Kancelárie
- Maloobchodné predajne
- Ubytovacie a stravovacie zariadenia
- Zdravotnícke zariadenia

Špecifikácia








Typ	BBS560 (300 lx, štandardný modul) BBS561 (300 lx, nemecký modul) BBS562 (300 lx, francúzsky modul) BBS565 (500 lx, štandardný modul) BBS566 (500 lx, nemecký modul) BBS567 (500 lx, francúzsky modul)
Typ stropu	Strop s príznanými a symetrickými skrytými T-profilmi a sadrokartónový (platňový) strop
Stropná mriežka	Modul: 600 x 600 mm Modul: 625 x 625 mm Modul: 675 x 675 mm
Svetelný zdroj	Philips DayZone LED modul
Farba svetla	Teplá biela, 3 000 K Neutrálna biela, 4 000 K
Spotreba	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Stredná životnosť L70B50	70 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 hodín
Poruchovosť napájania	1 % za 5 000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 Hz
Napájač	Integrovaný
Optický kryt	Mikrošošovková optika OLC z akrylátu (AC-MLO) Mikrošošovková optika OLC z polykarbonátu (PC-MLO)
Možnosti	Núdzové osvetlenie (integrované): 3 hodiny (EL3) Ovládanie osvetlenia: viacnásobné ovládanie ActiLume (ACL) Kompatibilné s ovládačmi DALI (týka sa len stmievateľného napájania PSD) Vrátane Euro poistky (FU)

Zapojenie	Nástrčná svorkovnica (PI) alebo poistka s ťahovým uvoľnením (PIP)
Materiál	Teleso: pozinkovaná oceľ Rám: lakovaný, biela farba RAL9016 Optický kryt: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polykarbonát
Montáž	Stropy s príznanými profilmi: polozenie bez montážnych konzol Stropy so skrytými profilmi: montážna konzola ZBS460 SMB (1 súprava = 4 ks) s dosahom 25 – 65 mm Strop so skrytými T-profilmi, 38 mm: montážna konzola ZBS460 SMB-TPM (1 súprava = 4 ks) Montážne konzoly pre sadrokartónové stropy ZBS460 SMB-PLC (1 súprava = 12 ks) Prevádzková teplota: 10 °C < Ta < 40 °C
Životnosť	50 000 hodín (pri poklese svetelného toku na 70 % a teplote okolia T)
Príslušenstvo	Súpravy závesných montážnych konzol: ZBS460 SMB (4 ks), ZBS460 SMB-TPM (4 ks), ZBS460 SMB-PLC (4 ks)
Poznámky	Krycia fólia na ochranu optiky počas montáže
Hlavné použitie	Kancelárie, maloobchodné predajne, ubytovacie, stravovacie a zdravotnícke zariadenia

Podrobnosti o produkte



Podrobnosti o produkte



Príslušenstvo

Ordercode 910403202503,
910403203803, 910403204103



Ordercode 49303999



Ordercode 49307799

