



ColorGraz MX4 Powercore –lineáris LED-es kültéri fali fényvető intelligens színszabályozással

ColorGraz MX4 Powercore

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fénnel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Előnyök

- Egyenletes megvilágítás és színkeverés 152 mm-nél nagyobb távolságokon a szerelvényekbe beépített lencsékkel; teljes hosszában szerelve a szerelvények között nincs árnyék
- 305 mm-enként több mint 600/500 lumenes fénykibocsátás (RGBW/RGBA teljes terheléssel)
- A Powercore technológia alkalmazásának köszönhetően közvetlenül 100–277 V AC hálózati feszültségről működtethető

Szolgáltatások

- Öt alap fénysugárszög
- Az egyes 300 mm-es szegmensek egyedi vezérlése
- Automatikus tartománybeállítás 100–277 V között a Powercore technológiával
- A Chromasync technológia biztosítja az egységek egyenletes teljesítményét és a fehérfény-kibocsátás szabályozását
- Egyszerűen használható gyorscsatlakozók

Alkalmazás


- Belső: éjszakai szórakozóhelyek, kocsmák, hotelek, kaszinók, üzletek, templomok
- Külső: homlokzatok, felületek, szerkezetek

termékjellemzők

Típus	BCS559
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	20, 40, 60, 80 W
Sugárzási szög	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Fényáram	618 / 1236 / 1854 / 2472 lm (RGBW változatok) 542 / 1084 / 1626 / 2168 lm (RGBA változatok)
korrelált színhőmérséklet	4000 K (fehérfényű változat)
Fényáram-megmaradás – L70T25	80 000 óra
Működési hőmérséklet- tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Beépített (saját előtétes LED-modul)

Hálózati feszültség	100–277 V (automatikus tartománybeállítás), 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Dinamikus (DMX) fényerő-szabályozó
Vezérlőrendszer bemenete	DMX- vagy Ethernet-alapú vezérlés a Data Enabler Pro megoldással
Optika	Keskeny, közepes vagy széles, forgásszimmetrikus sugárzási szög
Optikai elem	Mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal
Anyag	Tokozás: alumínium, extrudált Lencse: polikarbonát
Szín	Alumínium
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó 4 pólussal
Felszerelés	Többállású rögzítőszanének Normál dőlésszög: 115 / 110°

Méretezett rajza



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

ColorGrazе MX4 Powercore

Termék részletei

Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo

