



ColorGraz MX4 Powercore – lineær utendørs LED- streifbelysning med intelligent fargelys

ColorGraz MX4 Powercore

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Fordeler

- Jevn belysning og fargeblanding ved avstander større enn 152 mm fra armaturlinsen, uten skygger mellom armaturene ved ende-til-ende-bruk
- Lyseffekt på over 600/500 lumen per 300 mm (RGBW/RGBA på full styrke)
- Inneholder Powercore-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning på 100–277 V AC

Funksjoner

- Fem standard lyskjeglevinkler
- Individuell styring av hvert segment på 300 mm
- 100–277 V integrert Powercore-teknologi med autoveksling
- Chromasync-teknologi gir konsekvent effekt for hver enhet og styring av lyseffekt for hvitt lys
- Enkle skyv-og-klikk-kontakter

ColorGrazе MX4 Powercore

Søknad


- Interiør: nattklubber, barer, hoteller, kasinoer, kirker, butikker
- Eksteriør: fasader, overflater, strukturer

spesifikasjoner

Type	BCS559
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt (+/-10 %)	20, 40, 60, 80 W
Spredningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Lumen	618/1236/1854/2472 lm (for RGBW-versjoner) 542/1084/1626/2168 lm (for RGBA-versjoner)
Fargetemperatur	4000 K (for lysfarge hvit)
Vedlikehold av	80 000 timer
lumeneffekt – L70T25	
Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)

Nettspenning	100–277 V (autoveksling) / 50–60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Kontrollsysteminput	DMX eller Ethernet-kontroll via Data Enabler Pro
Optikk	Smal, medium eller bred lyskjegle, roterende strålevinkel
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert Linse: Polykarbonat
Farge	Aluminium
Tilkobling	Skyvekontakt med 4 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, monteringshengsler Standardvinkel: 115 / 110 °

Målskisse



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

ColorGrazе MX4 Powercore

Produkt detaljer

Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo

