



# Flexible, kostengünstige und professionelle Strahler für den Einzelhandel

## GreenSpace Accent Gridlight

Die kardanischen GreenSpace Accent Einbaustrahler bieten erstklassigen LED-Ersatz für konventionelle CDM- oder Halogen-Leuchten. Diese LED-Lösungen bieten beste Lichtqualität und hohe Energieersparnisse bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Dank des Deckenausschnittes und der zwei Montagefedern lassen sich die Leuchten von nur einem Installateur schnell und einfach montieren. Für Modegeschäfte sind GreenSpace Accent Einbaustrahler auch mit besonderen LED-Modulen erhältlich, die die Ware im besten Licht präsentieren. CrispWhite LED-Module bieten brillante Farben bei intensiven Weißtönen. PremiumWhite LED-Module sind die beste Alternative für CDM Elite-Leuchten und bieten eine gute Farbwiedergabe bei einem warmem Ambiente.

### Vorteile

- Einfacher 1:1 Ersatz für konventionelle CDM-Einbaustrahler
- Kurze Amortisationsdauer im Vergleich zu CDM-Leuchten dank hoher Lichtausbeute
- Hochwertige Akzentbeleuchtung dank der PerfectAccent Reflektoren
- Echt kardanische Strahler mit einem ansprechenden Design

# GreenSpace Accent Gridlight

## Merkmale

- Leuchte für den 1:1 Ersatz von CDM-Leuchten
- Ansprechendes Design, hochwertige Verarbeitung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 121 lm/W
- Mit verschiedenen Lichtstropaketen, Ausstrahlungswinkeln und Lichtfarben erhältlich.
- Gutes Preis-Leistungs Verhältnis


## Anwendung

- Einzelhandel, z.B. Modegeschäfte oder Kaufhäuser, aber auch für Büros oder repräsentative Bereiche.

## Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP09



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP08



# GreenSpace Accent Gridlight

## Produktdetails

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP10



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP02



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP06



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP01



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP04



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP05



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP11



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP12



# GreenSpace Accent Gridlight

## Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein

## Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)

## Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß RAL 9003
--------------	---------------

## Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

## Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
---	----

## Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Einheit	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 Einheiten	GD302B

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3'400 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3'500 lm
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5'400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5'700 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5'700 lm

# GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7'800 lm

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14.4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23.5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31.5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28.8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

## Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Ja
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

## Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

