



Kiválóan alkalmazható a meglévő négyzetes/moduláris világítási megoldások helyett

GreenSpace Accent Gridlight

A GreenSpace Accent termékcsaládnak köszönhetően a kiskereskedők és az épületüzemeltetők immár bátran áttérhetnek a CDM lámpatestekről a LED-es világításra, és élvezhetik a Philips PerfectAccent fényminőségét, valamint jelentős energiamegtakarítást érhetnek el – mindezt ésszerű költségek mellett. A GreenSpace Accent Gridlight szabványos kivágási méretének és a két klipsznek köszönhetően egy ember is gyorsan és könnyedén felszerelheti a régi lámpatestek helyére. Divatáruüzletek számára a GreenSpace Accent Gridlight lámpatestek különleges kivitelben is rendelkezésre állnak, melyek segítségével a legelőnyösebb megvilágításban mutathatják be az üzlet kínálatát. A CrispWhite remek választás a divatüzleteknek, mivel kiemeli a színek gazdagságát és intenzitását, miközben megtartja a fehér ragyogását. A PremiumWhite a legjobb megoldás a CDM Elite kiváltására, amely kiváló színvisszaadással rendelkezik, és meleg fényű környezetet teremt.

Előnyök

- Zökkenőmentesen kiválthatók vele a süllyesztett CDM-lámpatestek
- Gyors megtérülés a CDM lámpatestekhez képest a rendszer magas hatékonyságának köszönhetően
- Kiváló minőségű kiemelő jellegű világítás a PerfectAccent reflektor jellegzetes fényének köszönhetően

GreenSpace Accent Gridlight

Szolgáltatások

- CDM lámpatestek helyére szerelhető
- Letisztult és masszív kialakítás
- Magas hatásfok
- Philips PerfectAccent fényminőség


Alkalmazás

- Áruházak
- Hipermarketek
- Nagy méretű üzletek
- Divatüzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Méretezett rajza



Termék részletei

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



Általános információ

CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Termékcsalád kódja	GD301B

Technikai adatok

Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Optikai típus	Közepes sugár

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +25 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér – RAL 9003
-----------	---------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.434, 0.403) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	118 lm/W	1 700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	123 lm/W	3 900 lm

Működtetés és elektronika

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W

