



Esnek ve uygun fiyatlı perakende araç kutusu

GreenSpace Accent Gridlight

GreenSpace Accent ailesi sayesinde perakendeciler ve bina yöneticileri, artık CDM'den LED'e geçiş yapabiliyor ve makul bir başlangıç yatırımıyla enerji tasarrufundan faydalaniyor. GreenSpace Accent Gridlight, yükseltilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlamak amacıyla standart geçme ve özel lümen paketlerine sahiptir. Ayrıca yönlendirmeli aydınlatma ürünleri, çoklu sistem entegrasyonu ile kablolu ve kablosuz dim etme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecileri her GreenSpace Accent Gridlight'ı özel LED çeşitleri ve taze gıda LED ışık tarifleri ile ürünleri en iyi ışıktaki göstermek için kullanabilir. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Faydaları

- CDM sıva altı aydınlatma armatürlerini sorunsuz değiştirme
- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
- PerfectAccent reflektörünün ışık kalitesi sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma

Özellikler

- CDM retrofit aydınlatma armatürü
- Temiz ve sağlam tasarım
- Yüksek verim
- Philips PerfectAccent ışık kalitesi

Uygulama

- Perakende mağazaları, özellikle moda mağazaları

GreenSpace Accent Gridlight


şartlar

Tür	GD301B GD302B
Işık Kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Işın yayılması	24°
aydınlatma armatürü	
Başlangıçtaki ışık Akısı	2700 lm, 3200 lm, 3400 lm, 5400 lm
İlk ilişkili renk sıcaklığı	3000 K
Ortam Sıcaklığı	+10 to +25 °C
Sürücü	Power supply unit external (PSU) (PSU-E) SystemReady arabirimli (SystemReady arabirimli)
Giriş voltajı	220 to 240 V

Dimleme	Evet, hayır
Malzeme	Muhafaza: alüminyum döküm
Aydınlatma armatürünün ana rengi	Beyaz
Optik kapak	Polycarbonate
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör (İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör)
Aksesuarlar	Aksesuar yoktur
Açıklamalar	Çift yönlendirmeli aydınlatma için varsayılan olarak DC uyumluluğu mevcuttur

ÜRÜN BİLGİLERİ

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace Accent Gridlight

ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10

GreenSpace Accent Gridlight

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Optik sistem türü	MB

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Işık akısı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Beyaz, RAL 9003
------	-----------------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Not applicable

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Hayır
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Hayır
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Hayır
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Evet
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı	Ürün Ailesi Kodu
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı	Ürün Ailesi Kodu
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 units	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	LED'li Başlangıçtaki aydınlatma armatürü		
			Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	115 lm/W	2700 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	118 lm/W	3400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	114 lm/W	3200 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	LED'li Başlangıçtaki aydınlatma armatürü		
			Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	115 lm/W	5400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	103 lm/W	5400 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	103 lm/W	5400 lm

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23.5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28.8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W

