



TownGuide Performer – az igényeinek megfelelően tervezve

TownGuide Performer

A TownGuide Performer családdhoz hat könnyen felismerhető, modern formájú termék tartozik: a félkúpos, a burás, a klasszikus burás, a klasszikus, T formájú és a Tzero formájú. Az összes forma átlátszó és opál burával is kapható. A fénysugarcsomagok és színek nagy választékának, valamint a hosszú üzemidőnek köszönhetően könnyen kiválaszthatja azt a változatot, amely a leginkább megfelel a projekt követelményeinek. Ezenfelül a TownGuide Performer olyan választható vezérlőrendszerekkel is rendelkezik, amelyek segítségével integrálható az ön intelligens energiafelhasználás-csökkentési programjába – a különálló LumiStep és DynaDimmer megoldásoktól a kapcsolóval szabályozható SDU-n keresztül a távolról vezérelhető CityTouch világításvezérlő szoftverig. Könnyen szerelhető. A csővégben található, integrált tömítéssel rendelkező bajonettcsatlakozónak köszönhetően a világítótestet nem is kell felnyitni a beszereléskor. A Philips minden erejével arra törekedett, hogy minimálisra szorítsa a világítótest teljes birtoklási költségét. Ezenfelül mivel a TownGuide Performer LED-es világítótest, és többféle vezérlési rendszerrel kompatibilis, a hagyományos világítási megoldásokhoz képest jelentős megtakarítást nyújt az áram- és karbantartási költségek terén.

Előnyök

- Hat azonnal felismerhető, modern forma, amelyek beleolvadnak a környezetbe, szebbé téve azt
- A LED-fényforrások az optikák széles választékával együtt biztosítják, hogy alkalmazásához rendelkezésre áll az optimális konfiguráció. A legmodernebb technológiát használó LED-ek növelik a motorkerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok vizuális komfortját.
- Jelentős csökkentést nyújt az energiahasználat és az ökológiai lábnyom terén a HPL higanylámpákhoz, a SON-T és PL-L kompakt fénycsövekhez képest; további energiamegtakarítás érhető el a CLO vagy fényerő-szabályozási lehetőségek használatával (pl. a HPL higanylámpákhoz képest 80%-os megtakarítás érhető el)

Szolgáltatások

- A minimális teljes birtoklási költségre optimalizált LED-es világítóttest
- A fényáramcsomagok széles választéka 1200 és 7000 lumen között (GRN) vagy 4000 és 12 000 lumen között (ECO)
- Szín választható: 3000 K (meleg fehér), 4000 K (semleges fehér)
- Hosszú, 100 000 (GRN) vagy 80 000 (ECO) óras élettartam L80B10 feltételek mellett
- A bajonettcsatlakozó megkönnyíti a szerelést: fel sem kell nyitni a világítóttestet
- Új rendszerekben is használható, vagy a meglévő rendszerekben egy az egyben le tudja cserélni a korábbi világítóttesteket
- Vandalizmus elleni védelem (IK10), por és víz elleni védelem (IP66)
- Egyedi PCB technológia
- Alap 3 éves jótállás, külön szolgáltatásként hosszabb jótállást vagy életciklust nyújtunk

Alkalmazás

- Lakóövezetek: lakóutczák, kerékpár- és gyalogos útvonalak, körforgalmak, terek, parkok és játszóterek, parkolók
- Városközpontok: mellékutczák, terek, parkok és játszóterek, kerékpár- és gyalogos útvonalak, parkolók, körforgalmak, bevásárlóhelyek, gyalogos övezetek
- Ipari területek és szállítás: ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek
- Sportalkalmazások: parkolók

Versions



OPPR BDP100i 0005



BDP104 TownGuide Performer T, clear

Méretezett rajza

Termék részletei



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo

Termék részletei



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide Performer BDP101
pedestian luminaire with clear
bowl



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED30	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED30	BDP100
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	-	LED40	BDP100
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	-	LED50	BDP100
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	-	LED70	BDP100
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	-	LED50	BDP100
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-	LED70	BDP100
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-	LED50	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED20	BDP100
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED100	BDP100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP100
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP100
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	-	LED50	BDP100
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	-	LED30	BDP100
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	-	LED50	BDP100
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	-	LED70	BDP100
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	-	LED70	BDP100
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	-	LED20	BDP100
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	-	LED30	BDP100
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	-	LED40	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP101
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED30	BDP101
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED35	BDP101

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED100	BDP101
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED35	BDP101
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP101
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	-	LED40	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED70	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP102
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED60	BDP102
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED20	BDP102
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED30	BDP102
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED35	BDP102
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP102
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED70	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED20	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED35	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED120	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED30	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP104
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED40	BDP100
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED50	BDP104
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	LED100	BDP104

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI	32° x 29°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát búra, átlátszó

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
	CLO-LS-6 76P				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	53° x 71°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, opál
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, opál

Order Code	Full Product Name	Lámpatest	A	Korrelált	
		fénysugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
91005300	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91006000	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91007700	BDP100	75°	840	4000 K	Polikarbonát
	LED60/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91011400	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	LS-6 62P				
91012100	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	LS-6 62P				
91013800	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	LS-6 62P				
91017600	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI				
	LS-6 62P				
91018300	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI				
	LS-6 62P				
91019000	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI				
	LS-6 62P				
91051000	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED20/830		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	CLO 62P				
91054100	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	CLO 62P				
91056500	BDP100	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED100/830		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	CLO 62P				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest	A	Korrelált	
		fénysugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Optikai búra típusa
91958200	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740		semleges		bura, opál
	DW PCF SI		fehér		
	62P				
32961000	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED60/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF SI		fehér		
	62P				
90603200	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF GR				
	62P				
90981100	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED30/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
90982800	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
90983500	BDP100	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED70/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
90995800	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED70/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF GR				
	62P				
91044200	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED20/830		fehér		bura, opál
	DS PCF GR				
	62P				
91045900	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED30/830		fehér		bura, opál
	DS PCF GR				
	62P				
91046600	BDP100	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830		fehér		bura, opál
	DS PCF GR				
	62P				
90614800	BDP101	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI				
	CLO-DDF2 6				
91060200	BDP101	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED30/830		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	CLO 62P				
91061900	BDP101	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED35/830		fehér		bura, opál

Order	Lámpatest	A	Korrelált		
Code	Full Product	fénysugarának	fényforrás	színhőmérséklet	Optikai búra
	Name	fényeloszlása	színe	(névl.)	típusa
	DW PCF SI				
	CLO 62P				
91064000	BDP101	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED100/830		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	CLO 62P				
32050100	BDP101	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED35/830 II		fehér		bura, opál
	DW PCF SI				
	LS-8 62P				
32541400	BDP101	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI 6				
	62P				
90613100	BDP101	53° x 71°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura,
	DM PCC SI				átlátszó
	CLO-DDF2 6				
34534100	BDP101	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura,
	DS PCC GR		fehér		átlátszó
	MSP 62P				
90620900	BDP102	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura,
	DW PCC SI				átlátszó
	CLO-DDF1 6				
91020600	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura,
	DW PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				
91021300	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740 II		semleges		bura,
	DW PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				
91022000	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED60/740 II		semleges		bura,
	DW PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				
91026800	BDP102	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura,
	DS PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				
91027500	BDP102	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740 II		semleges		bura,
	DS PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				
91028200	BDP102	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED60/740 II		semleges		bura,
	DS PCC SI		fehér		átlátszó
	LS-6 62P				

Order	Lámpatest	A	Korrelált		
Code	Full Product	fénysugarának	fényforrás	színhőmérséklet	Optikai búra
	Name	fényeloszlása	színe	(névl.)	típusa
91032900	BDP102	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura,
	DW PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
91033600	BDP102	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura,
	DW PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
91034300	BDP102	50° x 70°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura,
	DW PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
91038100	BDP102	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED40/830 II		fehér		bura,
	DS PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
91039800	BDP102	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura,
	DS PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
91040400	BDP102	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED60/830 II		fehér		bura,
	DS PCC SI				átlátszó
	LS-6 62P				
34709600	BDP102	39° x 96°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED70/740		semleges		bura,
	DRW PCC GR		fehér		átlátszó
	D9 62P				
90622300	BDP102	75°	830 meleg	3000 K	Polikarbonát
	LED50/830 II		fehér		bura, opál
	DS PCF SI				
	CLO-DDF1 6				
91023700	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura, opál
	DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91024400	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED50/740 II		semleges		bura, opál
	DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91025100	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED60/740 II		semleges		bura, opál
	DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91029900	BDP102	75°	740	4000 K	Polikarbonát
	LED40/740 II		semleges		bura, opál
	DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai bura típusa
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, opál
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, opál
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Optikai bura típusa
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, átlátszó
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	Polikarbonát bura, opál
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	Polikarbonát bura, opál

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Szinviszzaadási index (CRI)	Fényforrások				Felfel	Order Code	Full Product Name	Szinviszzaadási index (CRI)	Fényforrások				Felfel
			Fényáram	száma	Optikai típus – kültéri	irányító fényh					Fényáram	száma	Optikai típus – kültéri	irányuló fényhányad	
90608700	BDP100	70	2 291 lm	4	Keskeny	3	91015200	BDP100	80	3 800 lm	4		Szimmetrikus	3	91016900
	LED30/740				fényeloszlás			LED50/830					fényeloszlás		
	DN PCC SI							II DS PCC SI							
	CLO-LS-6							LS-6 62P							
	76P														
90609400	BDP100	80	2 888 lm	4	Közepes	3	30244600	BDP100	80	4 500 lm	4		Szimmetrikus	3	30244600
	LED40/830				fényeloszlás			LED60/830					fényeloszlás		
	II DM PCC SI							II DS PCC SI							
	CLO-LS-6 6							LS-6 62P							
90996500	BDP100	70	3 040 lm	3	Széles	3	37308800	BDP100	70	2 204 lm	4		Közepes	3	37308800
	LED40/740				fényeloszlás			LED30/740					fényeloszlás		
	II DW PCC SI							DM PCC SI							
	LS-6 62P							CLO-DDF1							
90997200	BDP100	70	3 750 lm	4	Széles	3	90973600	BDP100	70	3 080 lm	-		Szimmetrikus	3	90973600
	LED50/740				fényeloszlás			LED40/740					fényeloszlás		
	II DW PCC SI							DS PCC GR							
	LS-6 62P							DDF27 62P							
90998900	BDP100	70	4 500 lm	4	Széles	3	90974300	BDP100	70	3 750 lm	-		Széles	3	90974300
	LED60/740				fényeloszlás			LED50/740					fényeloszlás		
	II DW PCC SI							II DW PCC							
	LS-6 62P							GR 62P							
91002200	BDP100	70	3 080 lm	3	Szimmetrikus	3	90979800	BDP100	70	5 250 lm	-		Széles	3	90979800
	LED40/740				fényeloszlás			LED70/740					fényeloszlás		
	II DS PCC SI							II DW PCC							
	LS-6 62P							GR 62P							
91003900	BDP100	70	3 800 lm	4	Szimmetrikus	3	90980400	BDP100	70	3 800 lm	-		Szimmetrikus	3	90980400
	LED50/740				fényeloszlás			LED50/740					fényeloszlás		
	II DS PCC SI							II DS PCC							
	LS-6 62P							GR 62P							
91004600	BDP100	70	4 500 lm	4	Szimmetrikus	3	90991000	BDP100	70	5 250 lm	-		Szimmetrikus	3	90991000
	LED60/740				fényeloszlás			LED70/740					fényeloszlás		
	II DS PCC SI							II DS PCC							
	LS-6 62P							GR 62P							
91008400	BDP100	80	3 040 lm	3	Széles	3	12880400	BDP100	80	3 800 lm	-		Szimmetrikus	3	12880400
	LED40/830				fényeloszlás			LED50/830					fényeloszlás		
	II DW PCC SI							II DS PCC							
	LS-6 62P							GR 62P							
91009100	BDP100	80	3 700 lm	4	Széles	3	90610000	BDP100	70	8 400 lm	-		Lakóövezeti	0	90610000
	LED50/830				fényeloszlás			LED120/740					széles		
	II DW PCC SI							II DRW PCC					fényeloszlás		
	LS-6 62P							GR-900 D11							
91010700	BDP100	80	4 500 lm	4	Széles	3	91000800	BDP100	80	1 862 lm	6		Szimmetrikus	3	91000800
	LED60/830				fényeloszlás			LED50/830					fényeloszlás		
	II DW PCC SI							II DS PCF SI							
	LS-6 62P							CLO-LS-6 6							
91014500	BDP100	80	3 080 lm	3	Szimmetrikus	3		BDP100	70	2 700 lm	4		Széles	3	
	LED40/830				fényeloszlás			LED50/740					fényeloszlás		
	II DS PCC SI							II DW PCF SI							
	LS-6 62P							LS-6 62P							

Felfel							Felfelé						
Order	Full Product	Színvisszaadási	Fényforrások		Optikai típus –	irányt	Order	Full Product	Színvisszaadási	Fényforrások		Optikai típus –	irányuló
Code	Name	index (CRI)	Fényáram	száma	kültéri	fényh	Code	Name	index (CRI)	Fényáram	száma	kültéri	fényhányad
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	3 240 lm	4	Széles fényeloszlás	3	91958200	DW PCF SI CLO 62P	70	2 700 lm	6	Széles fényeloszlás	3
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2 280 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	3	32961000	DW PCF SI 62P	70	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2 800 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3	90603200	II DS PCF SI 62P	80	2 800 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3	90981100	II DS PCF GR 62P	70	1 710 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2 160 lm	3	Széles fényeloszlás	3	90982800	II DS PCF GR 62P	70	2 800 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2 650 lm	4	Széles fényeloszlás	3	90983500	II DS PCF GR 62P	70	3 780 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	3 240 lm	4	Széles fényeloszlás	3	90995800	II DS PCF GR 62P	80	3 780 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2 280 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91044200	II DS PCF GR 62P	80	1 160 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2 800 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91045900	DS PCF GR 62P	80	1 710 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91046600	DS PCF GR 62P	80	2 280 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1 160 lm	4	Széles fényeloszlás	3	90614800	DS PCF GR 62P	80	2 300 lm	8	Szimmetrikus fényeloszlás	15
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2 576 lm	6	Széles fényeloszlás	3	91060200	II DS PCF SI CLO-DDF2 6	80	1 798 lm	4	Széles fényeloszlás	15
91056500	BDP100 LED100/830	80	4 240 lm	6	Széles fényeloszlás	3		LED30/830					

Order Code	Full Product Name	Szinviszsaadási index (CRI)	Fényáram	Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri	Felfel – irányító fényh	Order Code	Full Product Name	Szinviszsaadási index (CRI)	Fényáram	Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri	Felfel – irányító fényh
	DW PCF SI CLO 62P							II DS PCC SI LS-6 62P					
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2 013 lm	4	Széles fényeloszlás	15	91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	4 740 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	80	4 560 lm	6	Széles fényeloszlás	15	91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3 160 lm	3	Széles fényeloszlás	3
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	80	2 065 lm	4	Széles fényeloszlás	15	91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3 850 lm	4	Széles fényeloszlás	3
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	80	2 440 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	15	91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	4 680 lm	4	Széles fényeloszlás	3
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	80	4 424 lm	8	Közepes fényeloszlás	3	91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	3 280 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	3
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	70	3 320 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	4 000 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	80	3 116 lm	4	Széles fényeloszlás	3	91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	4 740 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3 160 lm	3	Széles fényeloszlás	3	34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	70	4 900 lm	8	Lakóövezeti széles fényeloszlás	3
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3 900 lm	4	Széles fényeloszlás	3	90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	80	1 900 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	10
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	4 680 lm	4	Széles fényeloszlás	3	91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2 280 lm	3	Széles fényeloszlás	10
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	3 280 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2 800 lm	4	Széles fényeloszlás	10
91027500	BDP102 LED50/740	70	4 050 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	3	91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	3 300 lm	4	Széles fényeloszlás	10

Felfel							Felfelé									
Order	Full Product	Színvisszaadási	Fényforrások		Optikai típus –	irányi	Order	Full Product	Színvisszaadási	Fényforrások		Optikai típus –	irányuló			
Code	Name	index (CRI)	Fényáram	száma	kültéri	fényh	Code	Name	index (CRI)	Fényáram	száma	kültéri	fényhányad			
91029900	BDP102	70	2 360 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	10	91070100	DW PCF SI	80	2 714 lm	6	Széles fényeloszlás	10			
	LED40/740	II DS PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DS PCF SI							LED50/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91030500	BDP102	70	2 950 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	10	91071800	DW PCF SI	80	3 584 lm	8	Széles fényeloszlás	10			
	LED50/740	II DS PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DS PCF SI							LED70/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91031200	BDP102	70	3 360 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	10	91075600	DW PCF SI	80	1 060 lm	4	Széles fényeloszlás	4			
	LED60/740	II DS PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DS PCF SI							LED20/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91035000	BDP102	80	2 280 lm	3	Széles fényeloszlás	10	91077000	DW PCF SI	80	1 716 lm	4	Széles fényeloszlás	4			
	LED40/830	II DW PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DW PCF SI							LED35/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91036700	BDP102	80	2 800 lm	4	Széles fényeloszlás	10	91078700	DW PCF SI	80	2 346 lm	6	Széles fényeloszlás	4			
	LED50/830	II DW PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DW PCF SI							LED50/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91037400	BDP102	80	3 300 lm	4	Széles fényeloszlás	10	91081700	DW PCF SI	80	4 800 lm	8	Széles fényeloszlás	4			
	LED60/830	II DW PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DW PCF SI							LED120/830								
	LS-6 62P							DW PCF SI								
91041100	BDP102	80	2 360 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	10	90623000	DW PCF SI	70	2 204 lm	4	Közepes fényeloszlás	3			
	LED40/830	II DS PCF SI	LS-6 62P					CLO 62P								
	II DS PCF SI							LED30/740								
	LS-6 62P							II DM PCC SI								
91042800	BDP102	80	2 900 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	10	90624700	CLO-LS-8 6	80	1 386 lm	3	Szimmetrikus fényeloszlás	3			
	LED50/830	II DS PCF SI	LS-6 62P					LED40/830								
	II DS PCF SI							II DS PCF SI								
	LS-6 62P							CLO-LS-8 6								
91043500	BDP102	80	3 360 lm	4	Szimmetrikus fényeloszlás	10	90999600	DW PCF SI	70	2 160 lm	3	Széles fényeloszlás	3			
	LED60/830	II DS PCF SI	LS-6 62P					CLO-LS-8 6								
	II DS PCF SI							LED40/740								
	LS-6 62P							II DW PCF SI								
91067100	BDP102	80	1 200 lm	4	Széles fényeloszlás	10	91086200	LS-6 62P	80	2 208 lm	6	Széles fényeloszlás	3			
	LED20/830	II DW PCF SI	CLO 62P					LED50/830								
	II DW PCF SI							DW PCF SI								
	CLO 62P							CLO 62P								
91068800	BDP102	80	1 740 lm	4	Széles fényeloszlás	10	91088600	DW PCF SI	80	3 680 lm	6	Széles fényeloszlás	3			
	LED30/830	II DW PCF SI	CLO 62P					CLO 62P								
	II DW PCF SI							LED100/830								
	CLO 62P							DW PCF SI								
91069500	BDP102	80	1 947 lm	4	Széles fényeloszlás	10		DW PCF SI								
	LED35/830	CLO 62P														

Működtetés és elektronika

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	19,6 W
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	27,5 W
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	34 W
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	45,5 W
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	34 W
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	34 W
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	39 W
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	41 W
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	19,6 W
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	34 W
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	45,5 W
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	56 W
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	15,8 W
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	23,5 W
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	32,5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	27,5 W
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	32,5 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	27,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	45,5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	54 W
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Igen
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Igen
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Igen
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Igen
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Nem
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nem
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nem
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nem
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nem
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Igen
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Igen
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nem
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nem
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nem
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nem
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nem
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nem
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nem
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nem
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nem
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nem
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Igen
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Nem
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Igen
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nem
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Igen
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Igen
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Igen
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Igen
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Igen
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem

Mechanika és tokozás

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Ház színe
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ezüst
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ezüst
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Ezüst
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Szürke
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Szürke
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Szürke
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Szürke
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Szürke
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Szürke
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Szürke
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ezüst
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Ezüst
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Ezüst
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Szürke
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Szürke
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Szürke
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Szürke
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Szürke
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Szürke
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Szürke
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Szürke
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Ház színe
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ezüst
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Ezüst
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ezüst
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Szürke
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ezüst
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Ezüst
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Szürke
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ezüst
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ezüst
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ezüst
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Ezüst
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Ezüst

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 4 kV differenciál üzemmódban és 4 kV közös üzemmódban
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	50%
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	50%
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	50%
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Nem alkalmazható
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nem alkalmazható
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nem alkalmazható
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nem alkalmazható
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nem alkalmazható
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	50%
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nem alkalmazható
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nem alkalmazható
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nem alkalmazható
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	50%
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50%
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	50%
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nem alkalmazható
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50%
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	0% (digitális)
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	50%
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	50%
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem alkalmazható

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991089

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991064

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991080

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991074

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991010

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991104

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991136

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991021

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991062

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991085

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991093

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991066

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991073

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991082

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991014

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991090

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991112

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991077

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991024

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991079

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991223

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991103

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991149

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991069

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991084

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991071

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991078

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991081

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991086

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991083

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991096

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991094

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991058

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991139

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991015

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991097

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991025

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991009

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991076

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991057

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991060

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991098

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991087

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991132

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991190

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991063

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991068

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991059

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991128

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991065

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991072

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991101

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991088

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991164

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991061

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991056

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991122

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991091

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991125

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991095

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991129

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991210

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991067

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991121

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991147

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991070

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991102

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991117

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991075

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991142

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991138

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866299

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866304

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925863297

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925863295

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925439673

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866287

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866298

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866297

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866278

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867796

