



ArenaVision LED gen2 – új élmény a sportrendezvényekre

ArenaVision LED gen2

A Philips ArenaVision LED gen2 világítási rendszer olyan innovatív LED-es pályavilágítási megoldás, amely támogatja a legújabb televíziós közvetítési szabványokat és kiterjedt szabályozási lehetőségeivel lebilincselő világítási élményt nyújt. Az ArenaVision LED gen2 lámpatesteket kifejezetten sportlétesítményekhez és multifunkciós sportcsarnokok világítására terveztünk, kiváló minőséget, hatékony hőkezelést és nagyon hosszú élettartamot biztosítanak. A rendszer egy egyedi felhasználói felületet ill. komplett vezérlőrendszert tartalmaz, amely gyors, egyszerű és megbízható üzembe helyezést, felügyeletet és a különböző világítási beállítások közötti optimális váltást tesz lehetővé. A család tagjai két vagy három LED-es modult tartalmaznak, amelyek különálló működtető egységgel használhatóak – távoli használat esetén (BV változat), vagy a kengyelre előre felszerelve (HGB változat) a könnyebb telepítés és az alacsonyabb kezdeti költségek érdekében.

Előnyök

- Maximális rugalmasság a tervezésben és magas minőségű világítás – villódzás mentes televíziós közvetítések
- A rendszer a maximális fényáramot hatékony hőkezelés mellett biztosítja, így élettartama maximális, karbantartási költségei pedig minimálisak lesznek.
- Fejlett DMX vezérlés a legmagasabb teljesítményigények kielégítéséhez – a lámpatest képes kommunikálni a Philips külső ArenaVision dinamikus világításszabályozási rendszereivel

Szolgáltatások

- A LED-technológia lehetővé teszi a világítás azonnali, dinamikus vezérlését
- Magas hatásfokú optika
- Egyedi vezérlőrendszer
- A Philips nagy tapasztalattal rendelkezik a TV-s közvetítésekre tervezett sportvilágítás- és az extra élményeket nyújtó világítási rendszerek tervezésében és kialakításában

Alkalmazás

- Kültéri és beltéri sportcsarnokok és stadionok
- Beltéri sportcsarnokok (vízisportközpontok, kerékpárcsarnokok, jégkorcsolyapályák stb.)
- Multifunkciós csarnokok

termékjellemzők

Anyag	Ház:
Megjegyzések	Az EVP500 működtető egység a lámpatesttel (BVP415/425) együtt érkezik előre összeszerelt (HGB) vagy különálló (BV) változatban. A lámpatest és a működtető egység egy csomagban, készletként kapható. A BV változat extra szerelőkészletet is tartalmaz a szükséges rögzítőelemekkel.

