



Iridium² LEDGINE – lyser opp veien fremover

Iridium² LED Large

Iridium² er en serie med veibelysningsarmaturer som er designet for stabil ytelse og lang levetid. Avhengig av bruksområde og budsjett kan kundene begynne med LED, HID eller en blanding av begge teknologier på samme armatur. Uansett hva man velger, gjør Iridium²'s fleksibilitet det at kundene kan oppgradere installasjonene sine (LED til LED eller e-HID til LED) når som helst, bare ved å bytte lyskilde. LEDGINE, en helt ny HID-optikk, elektronisk forkobling og lysstyring er responsen på den økende etterspørselen etter energibesparelser. Den nye Iridium² HID-optikken er designet for å levere markedsledende lyseffekt samtidig som den er svært fleksibel i bruk. Alle disse egenskapene, sammen med enkel montering og enkelt vedlikehold², sikrer en lav total kostnad.

Fordeler

- Fremtidssikkert armatur: Svært enkelt vedlikehold – ingen verktøy kreves for LED-oppradering
- Svært effektiv belysningsplattform – ingen kompromisser i lyskvaliteten, takket være flatt glass
- Full fleksibilitet for å dekke alle bruksområder, med valgmuligheter for pris og teknologi

Funksjoner

- LEDGINE innvendig
- Optikk av høyeste kvalitet
- Elektroniske forkoblinger
- Integrerte kontrollere

Søknad

- Veier: motorveier og motortrafikk innenfor og mellom byer
- Gater: Blandet trafikk og boligområder
- Gang-/sykkelstier, parkeringsplasser, rundkjøringer

spesifikasjoner

Iridium² LED Large

| | |
|-------------------------|--|
| Type | BGP353 |
| Lyskilde | Integrert LED-module LEDGine |
| Effekt | GreenLine: min 83 W, maks 134 W EconomyLine: min 118 W, maks 203 W |
| Lyskildeposisjon | 0 eller 5° |
| Lysytelse | GreenLine: min 6000 lm, maks 12300 lm EconomyLine: min 8900 lm, maks 18060 lm |
| Lumeneffekt | GreenLine: 95 lm/W EconomyLine: 85 lm/W |

| | |
|----------------------------------|--|
| Fargetemperatur | Varmhvit 3000 K Nøytralhvit 4000 K Kaldhvit 5700 K |
| Fargegjengivelsesindex | Varmhvit ≥ 84 Nøytralhvit ≥ 76 Kaldhvit ≥ 68 |
| Lumenvedlikehold - L80F10 | GreenLine: 100,000 timer EconomyLine: 70,000 timer |
| Driftstemperatur | -25 til +35°C |
| Driver | Integrated |

spesifikasjoner

| | |
|------------------|--|
| Dimmbar | CLO, Lumistep, Dynadimmer, SDU |
| Optikk | LEDGine Medium (DM), Bred (DW), Ekstra bred (DX), Komfort, Våt veibane |
| Deksel | Glass, flat |
| Materiale | Armaturhus: Formstøpt aluminium Deksel farget glass, 6 mm tykk |

| | |
|-----------------|---|
| Farge | RAL7035 eller sølvgrå006) as standard Andre RAL eller AKZO farger kan skaffes på forespørsel |
| Tilbehør | Iridium ² oppgraderingssett EGP353 |

Versions



Produkt detaljer



Iridium² LED Large

Produkt detaljer

