



Iridium gen3 – Bağlanabilir, akıllı 'tak ve çalıştır' yol aydınlatma armatürleri

Iridium gen3 LED Medium

Iridium gen3, sorunsuz bağlanabilirlik için tasarlanan aslında ilk akıllı aydınlatma armatürüdür. Hizmete almada sorun yaşanmaz – sadece armatürü takın ve CityTouch yönetim yazılımı yoluyla belirli bir mesafeden kontrol edin. Uzaktan ışık yönetimi kolaylaştırıldı! Yeni 'tak ve çalıştır' kavramı, sadece üç adımda güvenli ve kolay kurulum sağlamak üzere tasarlanmıştır: 1. Ağızlığı takın, 2. Elektrik fişini takın, 3. Armatürü kapatın. Armatürün sistem seviyesindeki yüksek verimliliği, mevcut klasik kurulumlarla kıyaslandığında büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve hızlı amortisman süresi sunar. Geniş çeşitlilikte lümen paketleri, optik sistemleri ve renk sıcaklıkları sayesinde Iridium gen3, konut alanlarındaki uygulamaların çoğunda kullanılabilir. Armatürün neoklasik tasarımı, ortamınız için tutarlı bir görüntüyü ve hissi garanti etmektedir.

Faydaları

- Hizmete alma işlemi olmadan aydınlatma armatüründen CityTouch yazılımına sorunsuz bağlantı
- Sadece üç adımda 'tak ve çalıştır' kurulum
- Hızlı amortisman süresi ve düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti sağlayan yüksek verimlilik

Iridium gen3 LED Medium

Özellikler

- CityTouch aracılığıyla sorunsuz şekilde uzaktan ışık yönetimi
- Otomatik konumlama ve hizmete alma
- 129 lm/W'ye kadar çıkabilen sistem etkinliği
- 4.500 ve 9.800 lm arasında geniş lümen paketi çeşitleri
- Nötr beyaz ve sıcak beyaz renk sıcaklıklarında mevcuttur
- Dört optik sistem seçeneği: Dağıtım orta (DM), geniş (DW), konforlu (DC), ıslak yol (DK)
- Güvenli ve kolay kurulum için ayrı ağırlık
- L80B10'da 100.000 saate kadar çalışma ömrü

Uygulama

- Konut alanları: konutların yer aldığı caddeler, bisiklet ve yürüyüş yolları, göbekler, yaya geçitleri, otopark alanları
- Şehir merkezleri: ara sokaklar, yaya geçitleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark alanları, göbekler
- Alanlar ve Taşımacılık: endüstriyel alanlar, otopark alanları, benzin istasyonları, havaalanları, limanlar, toplu taşıma alanları, su kanalları
- Spor alanları: otopark alanları

Şartlar

Tip	BGP382
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	38 ila 86 W, LED yapılandırmasına bağlı olarak
Işık akışı	4616 ila 9951 lm
Aydınlatma armatürü verimi	106 ila 132 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K (sıcak beyaz) 4000 K (nötr beyaz)
Renksel Geriverim	80 (sıcak beyaz)
İndeksi	70 (nötr beyaz)
Lümen çıkışının sürekliliği - L80B10	100.000 saatlik
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	Karartılabilen modeller mevcuttur
Denetim sistemi girişi	1-10 V ve DALI
Seçenekler	Karartma - LumiStep 6,8 saat - DynaDimmer - Sabit Işık Çıkışı (CLO) - SDU - 1-10 V - DALI - RF regülasyonu - Şebeke ışığı ayarlama Nema soketi Fotosel: mini cell 35, 55, 70 Lüks Sigorta Kablo: 6-12 m Ani akım korumalı


Optik sistem	Dağıtım orta (DM), geniş (DW), konforlu (DC), ıslak yol optik (DK)
Malzeme	Gövde: yüksek basınçlı, dökme kalıp alüminyum Kapak: polikarbonat, düz
Renk	Alüminyum veya gri Diğer RAL veya AKZO renkleri istek üzerine sağlanır
Bağlantı	3 pimli itmeli konektör
Bakım	Sürücüyü ve LED modülünü değiştirmek için vidayla açma imkanı
Kurulum	En üst: 60 veya 76 mm Yandan giriş: 42 veya 60 mm Önerilen montaj yüksekliği: 8 m Standart devirme açısı üstten montaj: 0, 5 ve 10° Ayarlanabilir devirme açısı: 0, -5 ve -10°

Iridium gen3 LED Medium

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



Kolay kurulum için ayrı ağırlık; en üst ve yan montaj için uygundur



Yan giriş montajı olması halinde kabarcık seviyesi, aydınlatma armatürünün yatay kurulmasını sağlar



Yüksek iletim ve optimum dağılım ve ışık çıkış oranı için renk stabilizeli optik plaka.



CityTouch Client ve CityTouch yazılımı birlikte aydınlatma armatürü ışık çıkışının kolay ve sorunsuz şekilde uzaktan kontrol edilmesini sağlar.



Şebeke ile aydınlatma armatürü arasında kolay kablolama için IP konnektörü

Iridium gen3 LED Medium

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	0% (digital)
-----------------------	--------------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	4/4 kV

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Genel Bilgiler

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	152°
CE işareti	CE mark
Parça rengi	Cover painted
Kaplama	Marine salt protected coating
Optik kapak/lens türü	PC
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	NO
Tertibat	EB
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	Distribution medium
Ürün Ailesi Kodu	BGP382
UL işareti	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Direk üstü standart eğim açısı	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray
------	------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu
91200200	BGP382 LW10 GRN90/830 I DM CO GR SP	830 sıcak beyaz	GRN90
91247700	BGP382 LWFP GRN115/740 II DM CO GR SP	740 nötr beyaz	GRN115

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki		
		Başlangıçtaki	Renksel	Başlangıçtaki
		Renk Sıcaklığı	Geriverim	Işık akışı
		İndeksi		
91200200	BGP382 LW10 GRN90/830 I DM CO GR SP	3000 K	80	7908 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki		
		Başlangıçtaki	Renksel	Başlangıçtaki
		Renk Sıcaklığı	Geriverim	Işık akışı
		İndeksi		
91247700	BGP382 LWFP GRN115/740 II DM CO GR SP	4000 K	70	9951 lm

Iridium gen3 LED Medium

