



Copenhagen LED – ajatonta muotoilua

Copenhagen LED Small

Copenhagen-valaisin kehitettiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa ja sen tarkoituksena oli parantaa kaupunkivalaistuksen esteettisyyttä. Suunnittelun tuloksena on yhtenäistä muotoilua ylläpitävä valaisin, joka soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin – niin tievalaistukseen kuin aukioillekin. Valaisimen hillitty muotoilu istuu saumattomasti miltei minne tahansa. Copenhagen LED -valaisinta on saatavissa kahdessa koossa. Näin voidaan varmistaa, että pylväät ja kiinnikkeet sopivat valaisimiin. Copenhagen-valikoimasta löytyy symmetrisiä ja epäsymmetrisiä optiikoita ja useita valonlähteitä, myös viimeisintä tekniikkaa edustavia ledejä, mikä antaa valaisimelle laajat käyttömahdollisuudet.

Hyödyt

- Ainutlaatuinen opaalikatos mahdollistaa miellyttävän valaistustunnelman luomisen
- Viimeisin lediteknikkaa yhdistettynä uusimpiin valaistuksenohjausjärjestelmiin
- Tulevaisuudenkestävä: ledimoduuli ja virtalähde ovat huollettavia ja vaihdettavia

Ominaisuudet

- Sisällä LedGine – viimeisintä, tulevaisuudenkestävää lediteknikkaa
- Tyylikäs muotoilu
- Asennusvaihtoehdot tuovat joustavuutta käyttöön

Käyttökohteet

- Asuinalueiden kadut
- Jalankulku- ja pyöräilyreitit
- Pienet tiet

Spesifikaatiot

Copenhagen LED Small

Tyyppi	BRS443 (varsiasennettava versio)
	BDS443 (pylvään päähän asennettava versio)
	BSS443 (riipustettava versio)
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Valon väri	Lämmin valkoinen, 3000 K
	Neutraali valkoinen, 4000 K
Teho	30 W
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	220–240 / 50–60 Hz
Optiikka	Distribution comfort (DC)
	Distribution medium (DM)
	Distribution wide (DW)
	Distribution wet road (DK)
	Distribution pedestrian crossing right (DP-R)
	Distribution symmetrical narrow (DSN)
	Asymmetrical (A)

Optinen kupu	Tasolasi
Materiaali	Runko: vahvistettua PMMA:ta
	Ylälaippa: paineallettua alumiinia
	Lämpönielu: paineallettua alumiinia
Väri	Kupu: karkaistua lasia
	Ylälaippa: vaalean harmaa
	Runko: vaalean harmaa (RAL 7035) tai opaali
Asennus	Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
	Mukana toimitetaan 10,5 m:n kaapeli
	Suosittelava asennuskorkeus: 4–6 m
	Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 0°
	Säädettävä kallistuskulma: 2°
Huolto	SCx-enimmäismäärä: 0,07 m
	Huoltoon tarvitaan kolme työkalua (Torx15, Torx25, Torx25)
Valovirran pysyvyys -	Green Line: 100 000 h
L80F10	Economy Line: 70 000 h

Versions



Copenhagen LED BRS443 městské
svítidlo s LEDGINE

Tuotetiedot



