



Copenhagen – tidløst design

Copenhagen LED Small

Copenhagen ble utviklet i samarbeid med kontoret for byarkitektur i København for å styrke den estetiske appellen ved byens belysning. Resultatet er et armatur som kan brukes flere steder – fra gater til åpne plasser – samtidig som kontinuiteten i designen ivaretas. Copenhagen kommer i to størrelser for å sikre at størrelsen på armaturen alltid er i tråd med de ulike høydene på stoler og oppheng. Et utvalg av symmetriske og asymmetriske fordelinger og et bredt utvalg av lyskilder, inkludert avansert LED-teknologi, inngår også i spesifikasjonene til en ekstremt anvendelig armatur.

Fordeler

- Unikt opal form skaper gir et behagelig lys og en behagelig stemning
- Det siste innen LED-teknologi og lysstyring
- Fremtidsrettet: vedlikeholdsvennlig og oppgraderbar LED og -driver

Funksjoner

- LEDGINE innside – avansert, fremtidsrettet LED-teknologi
- Elegant design
- Passer til kjedemontering og sidemontering

Søknad

- Gater i boligområder
- Fortau og sykkelstier
- Småveier

spesifikasjoner

Type	BRS443 (montering fra siden)	Lyskilde	Innebygget LED-modul
	BDS443 (Sentrert versjon)	Effekt (stabil tilstand i	19 til 109 W
	BSS443 (Pendlet versjon)	W, +/- 10 %)	

Copenhagen LED Small

Lumen	803 eller 1209 lm avhengig av antall LED-lyskilder
Fargetemperatur	3000 K, varmhvit 4000 K, nøytralhvitt
Fargegjengivelse	84 (3000 K) 76 (4000 K)
Vedlikehold av lumeneffekt – L80F10	Green Line, 100 000 timer Economy Line, 70 000 timer
Feilrate for driver	0,2 % per 1000 timer
Driftstemperatur	-20 °C til +25 °C
Driver	Innebygd
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Valgmuligheter	Lysregulering: Lumistep LS-6, LS-8 og LS-10
Materialer	Hus: Forsterket polyester Plugg: formstøpt aluminium Optisk deksel: herdet glass Fjærer: rustfritt stål
Optikk	Smalstrålet gateoptikk (NSO) Mediumstrålet gateoptikk (MSO) Fordelen med denne optikken er at den er flerlags

Glass	Mikrolinseoptikk
Farge	Ulakkert glassfiber RAL7035 Andre RAL- eller AKZO Futura-farger kan fås om ønskelig
Montering	Sidemontering: Sideinnføring Ø 48 mm Valgfri opphengsadapter til montering på egne braketter eller egen kjede Anbefalt monteringshøyde: 3,5 til 6 m Vinkelarmatur: 0° Vinkel på LED-modul i armatur: 5° Med sideinnføring, armaturen er vipbar med -3 eller +3° Maks SCx: 0,08 m² Leveres med 10 m kabel
Tilbehør	Brukervennlige master og veggbraketter er tilgjengelige for å gi ulike monteringsmuligheter

Versions



Produkt detaljer



Copenhagen LED Small

