



# StreetSaver – enerji tasarrufu ve daha fazlasını sağlar

## StreetSaver

Yeni yönetmeliklere göre, 2015 yılından sonra tamamen cıva bazlı lambalar yasaklanacak. Bu da, bu lambaları kullanan tüm aydınlatma armatürlerinin de yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak bu aydınlatma armatürlerinin kurulu olduğu alan muazzam ve belediyelerin özellikle kemer sıkma politikalarının geçerli olduğu bu dönemde bu ölçüde büyük bir yenileme için yeterli bütçeleri yok. Aynı zamanda belediyeler, enerjiden tasarruf etmeleri ve gece göğünde ışık kirliliğini azaltmaları yönünde büyük baskı görüyorlar (çoğu cıvalı tesisatların çanakları şeffaf ve ışığı her yöne yayıyor). StreetSaver belediyelerin cıva bazlı aydınlatma armatürlerini, sınırlı bir yatırım karşılığında bir LED sistemiyle değiştirerek bu sorunların tümünü aynı anda çözmelerini sağlayan ucuz ve yüksek kaliteli bir çözümdür.

### Faydaları

- Cıva bazlı en üst aydınlatma armatürleriyle karşılaştırıldığında %70'a varan enerji tasarrufu
- Işık kirliliğini en aza indirir
- LED'ler temel alınarak tasarlanmıştır

### Özellikler

- Özel LED tasarımı
- Tüm ışık yere yönlendirilir
- Sağlam alüminyum muhafaza
- 50.000 saat ömür

## Uygulama

- Konut alanları
- Meydanlar ve parklar
- Yaya alanları

## Şartlar

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tip</b>                         | BPP007                                       |
| <b>Işık kaynağı</b>                | Entegre LED modülü                           |
| <b>Güç</b>                         | 60 W                                         |
| <b>Işık açısı</b>                  | 120°, rotasyonel simetrik                    |
| <b>Işık Akısı</b>                  | 1906 lm, sıcak beyaz<br>2740 lm, doğal beyaz |
| <b>Renk Sıcaklığı</b>              | 3000 veya 4000 K                             |
| <b>Renksel Geri Verim İndeksi</b>  | >80, 3000 K<br>>70, 4000 K                   |
| <b>Lümen çıkışının sürekliliği</b> | 35 °C'de 50.000 saat                         |
| <b>- L70</b>                       |                                              |
| <b>Driver arıza oranı</b>          | 5000 saatte %0,5                             |
| <b>Çalışma sıcaklık aralığı</b>    | - 20°C < Ta < 35°C                           |
| <b>Driver</b>                      | Entegre (LED modülüne)                       |
| <b>Şebeke Gerilimi</b>             | 230 V / 50-60 Hz                             |
| <b>Darbe akımı</b>                 | 1,88 A                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optik</b>       | Simetrik geniş aç                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Optik kapak</b> | Düz kapak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Malzeme</b>     | Gövde: alüminyum<br>Optik kapak: polikarbon                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Renk</b>        | Ultra koyu gri                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bağlantı</b>    | yapılmış                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bakım</b>       | Driver'a kolay erişim                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurulum</b>     | Direk üstü montaj- 60 mm'lik direğe sabitleme<br>2 adet M10x25 vidayla sabitleme<br>6 m kablo döşenmiş<br>Önerilen montaj yüksekliği: 4 m<br>Yatayda armatür açısı: 0°<br>Yatayda ayarlanabilir armatür açısı: kullanılmıyor<br>Ayarlanabilir ışık dağılımı: kullanılmıyor<br>Maks SCx: 0,08 m² |

## Versions



## ÜRÜN BİLGİLERİ



