



ClearFlood – une solution LED pour l'éclairage des installations sportives et des grands espaces

ClearFlood

ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED. Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.

Avantages

- Coût total de possession optimisé
- Équilibre entre l'investissement initial et les coûts opérationnels
- Facile à installer et à maintenir
- Durabilité


Fonctions

- Toutes les distributions photométriques de la plateforme LEDGine-O, terrains de sport, aires de transport et parkings)
- Flux lumineux jusqu'à 40 klm, efficacité totale du système jusqu'à 163 lm/W
- Application Signify Service tag (identification par QR code unique) pour accéder aux informations de maintenance, d'installation et aux les pièces de rechange
- Durée de vie extrêmement longue jusqu'à 100 000 heures L98
- Protection contre les surtensions intégrée (dispositif de protection supplémentaire contre les surtensions en option)
- Haute résistance aux chocs IK09, IP66. Options de traitement spécial bord de mer disponible.
- Driver(s) intégré(s), classe I & II
- Large choix d'optiques adaptées à toutes les applications : - Éclairage sportif et grands espaces - Faisceaux asymétriques, routiers et symétriques avec ou sans grille (en option). Nouvelle optique asymétrique pour éclairage sportif (tennis...)

Application


- Installations sportives de loisirs à petite échelle
- Zones industrielles
- Parkings
- Façades de bâtiments
- Panneaux publicitaires

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

ClearFlood-BVP650-DP.tif



Détails sur le produit



OPDP_BVP650i_0011-Detail
photo

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Code famille de produits	BVP650
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Aluminium
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusqu'à 6 kV et en mode commun jusqu'à 8 kV

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Essai au fil	Code famille	Nombre d'appareillages
			incandescent	lampe	
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED80	1 unité
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED100	1 unité
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED120	1 unité
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED140	2 unités
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED160	2 unités
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED180	2 unités
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED200	2 unités
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED220	2 unités
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED240	2 unités
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED260	2 unités
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED280	2 unités
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED300	2 unités
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED320	2 unités
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED340	2 unités
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED80	1 unité
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED100	1 unité
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED120	1 unité
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED140	2 unités
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED160	2 unités
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED180	2 unités
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED200	2 unités
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED220	2 unités
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED240	2 unités
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED260	2 unités

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED280	2 unités
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED300	2 unités
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED320	2 unités
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED340	2 unités
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED80	1 unité
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED100	1 unité
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED120	1 unité
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED140	2 unités
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED160	2 unités
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED180	2 unités
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED200	2 unités
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED220	2 unités
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED240	2 unités
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED260	2 unités
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED280	2 unités
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED300	2 unités
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED320	2 unités
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED340	2 unités
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED80	1 unité
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED120	1 unité
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED160	2 unités
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED180	2 unités
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED200	2 unités
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED220	2 unités
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED240	2 unités

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED260	2 unités
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED280	2 unités
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED300	2 unités
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED320	2 unités
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED340	2 unités
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED360	2 unités
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED380	2 unités
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED400	2 unités
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED360	2 unités
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED380	2 unités
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED400	2 unités
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED360	2 unités
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED380	2 unités
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED400	2 unités
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED360	2 unités
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED380	2 unités
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Température 960 °C, durée 5 s	LED400	2 unités
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Essai au fil	Code	Nombre d'appareillages
			incandescent	famille lampe	
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED360	2 unités
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED380	2 unités
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED400	2 unités
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED420	2 unités
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED440	2 unités
20571000	BVP650 T35 1xLED380-4S/740 OFA52 D9	-	-	LED380	2 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	lm		
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	7 200 lm	48	Symétrique
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	8 800 lm	64	Symétrique
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	10 500 lm	64	Symétrique
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Symétrique
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Symétrique
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	16 000 lm	82	Symétrique
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Symétrique
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	19 500 lm	82	Symétrique
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Symétrique
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Symétrique
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Symétrique
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Symétrique
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Symétrique
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7 000 lm	48	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8 800 lm	64	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10 500 lm	64	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15 500 lm	82	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19 000 lm	82	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	6 800 lm	48	Distribution extra large 50
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8 400 lm	64	Distribution extra large 50
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10 000 lm	64	Distribution extra large 50
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	12 000 lm	82	Distribution extra large 50
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	13 500 lm	82	Distribution extra large 50
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15 000 lm	82	Distribution extra large 50
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	17 000 lm	82	Distribution extra large 50
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	18 500 lm	82	Distribution extra large 50
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	20 000 lm	120	Distribution extra large 50
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22 000 lm	120	Distribution extra large 50
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Distribution extra large 50
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	25 000 lm	120	Distribution extra large 50
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	27 000 lm	120	Distribution extra large 50

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	28 000 lm	120	Distribution extra large 50
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6 800 lm	48	Distribution extra large 10
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10 000 lm	64	Distribution extra large 10
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	140° x 70°	13 500 lm	82	Distribution extra large 10
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	15 000 lm	82	Distribution extra large 10
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	16 500 lm	82	Distribution extra large 10
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	18 500 lm	82	Distribution extra large 10
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20 000 lm	120	Distribution extra large 10
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	22 000 lm	120	Distribution extra large 10
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Distribution extra large 10
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	25 000 lm	120	Distribution extra large 10
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Distribution extra large 10
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	28 000 lm	120	Distribution extra large 10
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Symétrique
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	33 000 lm	120	Symétrique
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	34 000 lm	120	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	31 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	32 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	34 000 lm	120	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	30 000 lm	120	Distribution extra large 50
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Distribution extra large 50
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Distribution extra large 50
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	108° x 113°	29 000 lm	120	Distribution extra large 10
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	88° x 187°	31 000 lm	120	Distribution extra large 10
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Distribution extra large 10
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	36 000 lm	-	Symétrique
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35 000 lm	-	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34 000 lm	-	Distribution extra large 50
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21 000 lm	-	Distribution extra large 51
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	34 000 lm	-	Distribution extra large 10

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	38 000 lm	-	Symétrique
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	37 000 lm	-	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	36 000 lm	-	Distribution extra large 50
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22 000 lm	-	Distribution extra large 51
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	36 000 lm	-	Distribution extra large 10
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	37 000 lm	-	Distribution large 10

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
		luminaire	Flux lumineux		
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	32 000 lm	-	Distribution extra large 60
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	34 000 lm	-	Distribution extra large 60
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	35 000 lm	-	Distribution extra large 60
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	37 000 lm	-	Distribution extra large 60
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	39 000 lm	-	Distribution extra large 60
20571000	BVP650 T35 1xLED380-4S/740 OFA52 D9	72° x 22°	32 000 lm	-	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	47 W
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	57 W
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	152 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	47 W
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	82 W
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	95 W
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	122 W
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	134 W
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	140 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	166 W
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	178 W
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	192 W
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	205 W
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	95 W
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	108 W
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	122 W
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	134 W
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	152 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	166 W
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	178 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	205 W
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	220 W
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	235 W
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220 W
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	235 W
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	250 W
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	220 W
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	235 W
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	250 W
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	220 W
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	235 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	280 W
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	280 W
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	280 W
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	280 W
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	220 W
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	235 W
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	250 W
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	265 W
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	280 W
20571000	BVP650 T35 1xLED380-4S/740 OFA52 D9	235 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	Non
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	Non
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	Non
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	Non
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	Non
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	Non
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	Non
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	Non
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	Non
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	Non
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	Non
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	Non
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	Non
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	Non
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	Non
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	Non
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	Non
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	Non
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	Non
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	Non
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	Non
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	Non
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	Non
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	Non
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	Non
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	Non
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	Non
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	Non
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	Non
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	Non
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	Non
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	Non
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	Non
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	Non
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	Non
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	Non
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	Non
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	Non
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	Non
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	Non
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	Non
20571000	BVP650 T35 1xLED380-4S/740 OFA52 D9	Oui

