



# Cabana 2 – velmi příjemné

## Cabana2 BY150P

Cabana 2 je funkční průmyslové interiérové svítidlo pro vysokotlaké výbojky. Dodává se spolu s reflektorem, který lze k jednotce připojit beze šroubů pomocí důmyslné bajonetové konstrukce. Inovativní externí regulátor umožňuje snadnou úpravu vyzařovací charakteristiky (úzký nebo široký paprsek) přímo na místě montáže. Díky externímu konektoru lze připojit přívod elektřiny bez nutnosti otevřít jednotku. K dispozici jsou dvě verze: standardní verze pro výbojky SON a HPI-P a kulatá verze pro výbojky CDM-TMW.

### Výhody

- Snadná instalace
- Vysoká optická účinnost

### Vlastnosti

- Externí regulátor vyzařování pro snadnou změnu na úzký nebo široký paprsek přímo na místě
- Bajonetová konstrukce pro připojení reflektoru k tělesu
- Externí konektor pro rychlé a jednoduché připojení k přívodu elektřiny bez nutnosti otevřít jednotku

### Aplikace

- Průmyslové haly
- Sklady
- Obchody pro kutily

### Specifikace

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| Typ | BY150P (pro výbojky SON a HPI-P) |
|     | BY151P (pro výbojky CDM-TMW)     |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Světelný zdroj | Výbojky:                              |
|                | - MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W  |
|                | - SON / E40 / 250, 400 W              |
|                | - Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W |

# Cabana2 BY150P

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Včetně světelného zdroje | Ano (K), ne                                         |
| Předřadník               | HID-Primavision (pro výbojky CDM)                   |
|                          | Běžný elektromagnetický (SGR) (pro výbojky SON)     |
|                          | Běžný elektromagnetický (HGR) (pro výbojky HPI)     |
| Reflektor                | Základní (R)                                        |
| Optický kryt             | Číré sklo (GC)                                      |
| Volitelné příslušenství  | Nouzové osvětlení: 1 hodina (EL1)                   |
|                          | Pomocné osvětlení (AUX) zajišťující okamžité světlo |
| Připojení                | 3pólový zasunovací konektor                         |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiál      | Těleso: hliník litý pod tlakem                                       |
|               | Reflektor: eloxovaný hliník                                          |
|               | Kryt: tepelně tvrzené sklo                                           |
| Montáž        | Instalace bez demontáže světelných zdrojů a krytu                    |
|               | Jednotlivě, pomocí háků nebo konzoly                                 |
|               | Provozní teplota: -15 °C < Ta < 35 °C                                |
| Příslušenství | Krycí sklo, montážní konzola, reflektor                              |
| Poznámky      | Všechny součásti (včetně příslušenství) se dodávají v jedné krabici. |
|               | Příslušenství však lze objednat i samostatně.                        |

## Detaily o výrobku



## Cabana2 BY150P

### Detaily o výrobku

