



Cabana 2 – ιδιαίτερα βολικό

Cabana2 BY150P

Το Cabana 2 είναι ένα λειτουργικό φωτιστικό για εσωτερικούς χώρους με υψηλή οροφή για λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης. Παρέχεται με ανακλαστήρα, ο οποίος συνδέεται στη μονάδα χωρίς βίδες μέσω μιας ευφυούς κατασκευής μπαγιονέτ. Ο πρωτοποριακός εξωτερικός ρυθμιστής δέσμης διευκολύνει τη ρύθμιση του λαμπτήρα (στενή ή ευρεία δέσμη) στο σημείο της εγκατάστασης. Το εξωτερικό βύσμα σημαίνει ότι η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς άνοιγμα της μονάδας. Διατίθενται δύο εκδόσεις: την τυπική έκδοση για λαμπτήρες SON και HPI-P και την κυλινδρική έκδοση για λαμπτήρες CDM-TMW.

Οφέλη

- Εύκολη εγκατάσταση
- Υψηλή απόδοση οπτικού συστήματος

Χαρακτηριστικά

- Εξωτερικός ρυθμιστής δέσμης για εύκολη ρύθμιση στενής/ευρείας δέσμης επί τόπου
- Κατασκευή μπαγιονέτ για σύνδεση του ανακλαστήρα στο περίβλημα
- Εξωτερικό βύσμα για γρήγορη και απλή ηλεκτρική σύνδεση χωρίς άνοιγμα της μονάδας

Εφαρμογή

- Βιομηχανικές αίθουσες
- Αποθήκες
- Καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BY150P (έκδοση με λαμπτήρα SON, HPI-P)	Πηγή φωτός	HID:
	BY151P (έκδοση με λαμπτήρα CDM-TMW)		- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
			- SON / E40 / 250, 400 W
			- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Cabana2 BY150P

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας	Ναι (Κ) ή Όχι
Μπάλαστ	HID-Primavision (για λαμπτήρες CDM) Συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό (SGR) (για λαμπτήρες SON) Συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό (HGR) (για λαμπτήρες HPI)
Ανακλαστήρας	Βασικός (R)
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Γυαλί, διαφανές (GC)
Επιλογές	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: 1 ώρες (EL1) Βοηθητικός φωτισμός (AUX) για άμεσο φως
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Υλικό	Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Ανακλαστήρας: ανοδιωμένο αλουμίνιο Κάλυμμα: θερμικά σκληρυμένο γυαλί
Εγκατάσταση	Εγκατάσταση χωρίς αφαίρεση των λαμπτήρων και του καλύμματος Μεμονωμένο με άγκιστρα ή στηρίγματα Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C < Ta < 35°C
Εξαρτήματα	Γυάλινο κάλυμμα, στήριγμα τοποθέτησης, ανακλαστήρας
Παρατηρήσεις	Όλα τα μέρη περιλαμβάνονται σε ένα κουτί (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων), αν και μπορείτε να παραγγείλετε χωριστά τα εξαρτήματα.

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Cabana2 BY150P

Λεπτομέρειες για το προϊόν

