



Cabana 2 – ultra-gemakkelijk

Cabana2 BY150P

Cabana 2 is een functionele binnenarmatuur voor hoge plafonds, voor gebruik met hogedrukontladingslampen. Hij wordt geleverd met een reflector die zonder schroeven aan de unit bevestigd kan worden via een ingenieuze bajonetconstructie. De innovatieve externe bundelregeling vergemakkelijkt de lampinstelling (smalle of brede bundel) tijdens de installatie. De externe connector betekent dat de elektrische aansluiting gemaakt kan worden zonder de unit te openen. Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar: de standaarduitvoering voor HPI-P-lampen, en een ronde uitvoering voor CDM-TMW-lampen op aanvraag.

Voordelen

- Zeer eenvoudig te installeren
- Twee verschillende bundels in een reflector
- Zeer eenvoudig te bestellen middels KIT versies

Kenmerken

- Externe bundelregeling voor gemakkelijke instelling ter plaatse van smalle/brede bundel
- Bajonetconstructie voor bevestiging van de reflector aan de behuizing
- Externe connector voor snelle, eenvoudige elektrische aansluiting zonder de unit te openen

Toepassing

- Fabriekshallen
- Magazijnen
- Doe-het-zelf-zaken

Specificaties

Cabana2 BY150P

Type	BY150P (uitvoering voor SON-, HPI-P-lamp)
	BY151P (uitvoering voor CDM-TMW-lamp)
Lichtbron	HID:
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- MASTER CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Lamp meegeleverd	Ja (K) of Nee
Voorschakelapparaat	hoogfrequent elektronisch (HFP) of conventioneel (IC) geïntegreerd meegeleverd
Reflector	Basic (R)
Lichtkap	Glas, helder (GC)
Opties	Noodverlichting: 1 uur (EL1)
	Hulplamp (AUX) voor onmiddellijk licht

Aansluiting	3-polige insteekconnector
Materiaal	Behuizing: gietaluminium
	Reflector: geanodiseerd aluminium
	Lichtkap: thermisch gehard glas
Installatie	Installatie zonder lamp(en) en lichtkap te verwijderen
	Individueel, met haken of beugel
	Bedrijfstemperatuur: -15 °C < Ta < 35 °C
Accessoires	Glazen kap, montagebeugel, reflector
Opmerkingen	Alle componenten zitten in één doos (incl. accessoires), hoewel de accessoires ook afzonderlijk besteld kunnen worden

Versions



Productgegevens



Cabana2 BY150P

Productgegevens

