



Cabana 2 – svært praktisk

Cabana2 BY150P

Cabana 2 er et funksjonelt armatur til innendørs bruk ved stor takhøyde for høyintensive utladningslamper. Det leveres med en reflektor som kan festes til enheten uten skruer ved hjelp av en genial bajonettkonstruksjon. Den nyskapende eksterne stråleregulatoren gir enkel justering av lampen på monteringsstedet (smal eller bred stråle). Den eksterne tilkoblingen sørger for rask og enkel elektrisk tilkobling uten at enheten må åpnes. To versjoner er tilgjengelige: standardversjonen for SON- og HPI-P-lamper, og en rund versjon for CDM-TMW-lamper.

Fordeler

- Lett å montere
- Høy optisk effektivitet

Funksjoner

- Ekstern stråleregulator gir enkel justering av smale eller brede stråler på monteringsstedet
- Bajonettkonstruksjon brukes til å feste reflektoren på huset
- Ekstern kontakt for rask og enkel elektrisk tilkobling uten å åpne enheten

Søknad

- Industrielokaler
- Lagerbygg
- Gjør-det-selv-butikker

spesifikasjoner

Type	BY150P (SON, HPI-P-lampeversjon)
	BY151P (CDM-TMW-lampeversjon)

Lyskilde	HID:
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Cabana2 BY150P

Lampe inkludert	Ja (K) eller Nei
Forkobling	HID-Primavision (for CDM-lamper) Vanlig elektromagnetisk (SGR) (for SON-lamper) Vanlig elektromagnetisk (HGR) (for HPI-lamper)
Reflektor	Basic (R)
Optisk deksel	Glass, klart (GC)
Valgmuligheter	Nødbelysning: 1 time (EL1) Hjelpelys (AUX) for umiddelbart lys
Tilkobling	3-pols skyvekontakt

Materiale	Hus: presstøpt aluminium Reflektor: anodisert aluminium Deksel: varmekorsterket glass
Montering	Montering uten å fjerne lampe(r) og deksel Enkeltvis, med kroker eller brakett Driftstemperatur: -15 °C < Ta < 35 °C
Tilbehør	Glassdeksel, monteringsbrakett, reflektor
Merknader	Alle komponentene leveres i én eske (inkl. tilbehør), men tilbehøret kan bestilles separat

Produkt detaljer



Cabana2 BY150P

Produkt detaljer

