



# Cabana 2 – ультракомфортное освещение

## Cabana2 BY150P

Cabana 2 – это функциональный светильник для помещений с высокими потолками, рассчитанный на использование ярких разрядных ламп. Он поставляется с отражателем, который можно закрепить на светильнике без винтов с помощью гениального байонетного соединения. Инновационный внешний регулятор луча позволяет легко отрегулировать лампу (узкий или широкий луч) на месте установки. Внешний разъем позволяет выполнить электрическое соединение, не открывая устройство. Доступно две модели: стандартная модель для ламп SON и HPI-P и круглая модель для ламп CDM-TMW.

### Преимущества

- Прост в установке
- Высокая оптическая эффективность

### Характеристики

- Внешний регулятор луча для удобства регулировки узкого/широкого луча на месте
- Байонетное соединение для крепления отражателя к корпусу
- Внешний разъем для быстрого, легкого электрического соединения без открывания светильника

### Применение

- Промышленные цеха
- Склады
- Магазины самообслуживания

### Спецификации

Cabana2 BY150P

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Тип               | BY150P (SON, модель с ламой HPI-P)                 |
|                   | BY151P (модель с лампой CDM-TMW)                   |
| Источник света    | HID:                                               |
|                   | - MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 Вт              |
|                   | - SON / E40 / 250, 400 Вт                          |
|                   | - Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 Вт             |
| Лампа в комплекте | Да (К) или нет                                     |
| ПРА               | HID-Primavision (для ламп CDM)                     |
|                   | Традиционная электромагнитная (SGR) (для ламп SON) |
|                   | Традиционная электромагнитная (HGR) (для ламп HPI) |
| Отражатель        | Простой (R)                                        |
| Плафон            | Стекло, прозрачное (GC)                            |

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опции      | Аварийное освещение: 1 час (EL1)                                                              |
|            | Вспомогательное освещение (AUX) для мгновенного света                                         |
| Соединения | Трехполюсный соединительный зажим                                                             |
| Материалы  | Корпус: литой алюминий                                                                        |
|            | Отражатель: анодированный алюминий                                                            |
|            | Плафон: термически укрепленное стекло                                                         |
| Установка  | Установка без снятия ламп и плафона                                                           |
|            | Отдельная, на подвесах или кронштейнах                                                        |
|            | Рабочая температура: -15°C < Ta < 35°C                                                        |
| Аксессуары | Стекланный плафон, монтажный кронштейн, отражатель                                            |
| Примечание | Все комплектующие – в одной коробке (включая принадлежности), но могут быть заказаны отдельно |

Сведения о продукте



## Cabana2 BY150P

### Сведения о продукте

