



Cabana 2 – maximálne pohodlie

Cabana2 BY150P

Cabana 2 je praktické interiérové vysokozávesné svetidlo určené pre výbojky s výbornými svetelno-technickými parametrami. Dodáva sa s reflektorom, ktorý možno pomocou dômyselnej bajonetovej konštrukcie pripojiť k jednotke bez skrutiek. Inovatívny externý regulátor vyžarovania umožňuje ľahké nastavenie svetelného zdroja (úzke alebo široké vyžarovanie) v mieste inštalácie. Externý konektor je určený na elektrické zapojenie bez potreby otvárať jednotku. K dispozícii sú dve verzie: štandardná verzia pre výbojky SON a HPI-P a kruhová verzia pre výbojky CDM-TMW.

Výhody

- Jednoduchá montáž
- Vysoká optická účinnosť

Vlastnosti

- Externý regulátor vyžarovania pre ľahké nastavenie úzkeho alebo širokého vyžarovania v mieste inštalácie
- Bajonetová konštrukcia na pripojenie reflektora k telesu
- Externý konektor pre rýchle a jednoduché elektrické zapojenie bez potreby otvárať jednotku

Aplikácie

- Priemyselné haly
- Sklady
- Predajne pre domáчих majstrov

Špecifikácia

Typ	BY150P (verzia pre výbojky SON a HPI-P)
	BY151P (verzia pre výbojky CDM-TMW)

Svetelný zdroj	HID:
	- MASTER HPI Plus/E40/250, 400 W
	- SON/E40/250, 400 W

Cabana2 BY150P

- Master CDM-TMW/PGZ18/210, 315 W	
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K) alebo Nie
Predradník	HID-Primavision (pre výbojky CDM) Konvenčný elektromagnetický (SGR) (pre výbojky SON) Konvenčný elektromagnetický (HGR) (pre výbojky HPI)
Reflektor	Základný (R)
Optický kryt	Sklo, číre (GC)
Možnosti	Núdzové osvetlenie: 1 h (EL1) Prídavné osvetlenie (AUX) poskytuje okamžité svetlo
Zapojenie	Trojkoľikový zástrčný konektor

Materiál	Teleso: odliatok hliníka
	Reflektor: eloxovaný hliník
	Kryt: tepelne tvrdené sklo
Montáž	Montáž bez odstraňovania svetelného zdroja a optiky
	Individuálne, s použitím skôb alebo konzoly
	Prevádzková teplota: -15 °C < Ta < 35 °C
Príslušenstvo	Sklenený kryt, montážna konzola, reflektor
Poznámky	Všetky súčasti sa dodávajú v jednom balení (vrátane príslušenstva). Príslušenstvo možno objednať aj osobitne.

Podrobnosti o produkte



Cabana2 BY150P

Podrobnosti o produkte

