



Maximální spolehlivost!

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Výhody

- Optimální světelný výkon při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Dlouhá životnost
- Dostupné v různých barvách světla
- Dobré barevné podání (CRI > 80)
- Možnost stmívání až na 10%

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Určené k celkovému osvětlení v obchodech, kancelářích, hotelech, ja dále jako venkovní osvětlení obytných ploch a parků

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


MASTER PL-L 4 Pin

Versions



LPPR PLL4P 18W

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

