



Spiralformet lyskilde med høy effekt, som skaper vakkert lys utendørs.

Tornado T2 Automatic

Energibesparende lyskilde med en innebygd lyssensor, designet for områder hvor det kreves lys om kvelden/natten. Den slår seg automatisk på ved skumring og slår seg av ved dagry. Den automatiske lyssensoren er enkel å bruke. Tornado gir et klart lys med høy effekt, og passer overalt på grunn av sitt kompakte design.

Fordeler

- Gir maksimal komfort i enkel bruk og sikkerhet
- Automatisk lyssensor, ideell for områder utenfor hus hvor det kreves lys om kvelden. Slår seg automatisk på ved skumring, og av ved dagry.
- Spar penger med lang levetid og høy energieffektivitet.

Funksjoner

- Lang levetid og energibesparende sammenlignet med glødelamper
- Slår seg automatisk på når det blir mørkt, og slår seg av i dagslys.

Søknad


- Egner seg for bruksområder utendørs som f. eks hager, som krever at lyset automatisk slår seg på når omgivelsene blir mørke.
- Egner seg ikke for bruk med dimmere eller elektroniske ballaster.

Tornado T2 Automatic

Versions



Målskisse



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|-----------------------------------|---------|----------|---------|
| Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6 | 51.0 mm | 107.5 mm | 42.5 mm |

