



Kiváló rejtett, lineáris belső LED-es lámpatest intelligens fehér és színes fénnel

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Az innovatív PureGlow Powercore lámpatestek nagy fényintenzitást biztosítanak egy kompakt, házban a világítástechnikai szakemberek számára. A PureGlow kivételesen jó minőségű fényt nyújt a legkülönbözőbb beltéri alkalmazások esetén, a boltívek megvilágításától a homlokzatvilágításon át a háttérvilágításig, illetve más területeken. Íme néhány rendkívüli lehetőség, amelyet a PureGlow kínál a szakembereknek és azok ügyfeleinek.

Előnyök

- Állítható színhőmérsékletű fehér és dinamikus színes fény egyetlen lámpatestben
- Rugalmas színbeállítás és szinkonzisztencia
- Kompakt és egyszerűen felszerelhető

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Szolgáltatások

- Verhetetlen teljesítmény: Jelentős újításokat tartalmaz, köztük egy egyedi optikai rendszert, melyeknek köszönhetően a PureGlow színvisszaadási indexe elérheti a 95 CRI-t, a fényárama 800 lm, a színhőmérséklete pedig 2700 – 4000 K között van, és a kiváló minőségű fénysugár ragyogó, egyenletes fényt biztosít.
- Innovatív kialakítás: Kompakt mérete és rendkívül rövid színkeverési távolsága miatt a PureGlow kiválóan alkalmazható azokon a területeken, ahol a hagyományos lineáris lámpatestek nem használhatók. 305 mm-es és 1219 mm-es alumíniumöntvény házzal kapható, különböző sugárzási szögekben: lehet széles (100° x 100°), közepes (30° x 60°) vagy keskeny (10° x 60°). Az összekötő csatlakozók segítségével szorosan egymáshoz csatlakoztathatók, így elkerülve a sötét foltokat, homogén, folytonos fényt biztosítanak.
- Fehér és színes fény: A PureGlow egyetlen innovatív, könnyen felszerelhető és szabályozható, nagy teljesítményű lámpatestben egyesíti az állítható színhőmérsékletű fehér és a dinamikus színes fényt.
- Kiemelkedően egységes színekibocsátás: A színekonzisztencia az Optibinnel kezdődik: ez az általunk kifejlesztett egyedülálló eljárás garantálja a LED-ek, lámpatestek és gyártási sorozatok egységes színárnyalatait. A PureGlow biztosítja a Chromasync technológiával rendelkező LED-lámpatestek színekonzisztenciáját is. A gyártás során egy kalibrált fénymérő eszköz egy algoritmus segítségével meghatározza a LED-lámpatestek egész családjának közös színiskáláját. A Chromasync funkció bekapcsolásával összehangolható a lámpatestek színe anélkül, hogy manuálisan kellene beállítani az egyes lámpatestek színeit.
- Az iparág vezető szabályozói: A PureGlow lámpatestek zökkenőmentesen működnek a Philips Color Kinetics szabályzók teljes választékával, köztük az IPlayer 3, a Light System Manager és a ColorDial Pro vezérlővel, illetve más gyártók szabályzóival is.

termékjellemzők

Típus	SA500X
Mennyezet típusa	Gipszkarton (táblás) álmennyezet
Mennyezetrács	Hosszanti modulméret: 300 mm Hosszanti modulméret: 1219 mm
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	52 W
Sugárzási szög	100° x 100° , 30° x 60° , 10° x 60°
Fényáram	RGBA 100 x 100 1219 mm: 2112, RGBA 100 x 100 305 mm: 528, RGBA 30 x 60 1219 mm: 1924, RGBA 30 x 60 305 mm: 481, RGBA 10 x 60 1219 mm: 2196, RGBA 10 x 60 305 mm: 549
Működési hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között

Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	100–277V, 50–60Hz
Anyag	Ház: alumíniumöntvény, fehér porfestett felület Optikai búra: polikarbonát
Szín	Fehér
Optika	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Optikai búra	Polikarbonát
Csatlakozás	Integrált csatlakozódugók és -aljzatok
Rögzítés	Falba vagy mennyezetbe süllyesztve

Versions



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Termék részletei



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

