



Førsteklasses skjult lineær innendørs LED-armatur med intelligent hvitt og farget lys

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Nyskapende PureGlow Powercore-armaturer gir høy lyseffekt i en kompakt armatur som er lett å skjule. PureGlow gir lys av eksepsjonelt høy kvalitet for en rekke innendørs bruksområder – fra tak- og veggbelysning til bakgrunnsbelysning og mer. Her er noen av de store fordelene som PureGlow gir belysningsekspertene og kundene deres.

Fordeler

- Justerbart hvitt og dynamisk farget lys i én armatur
- Fleksibel fargekonfigurasjon og lyskonsekvens
- Kompakt og enkel å montere

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Funksjoner

- • Uslåelig ytelse – Store nyvinninger, blant annet en unik optisk klynge, gjør PureGlow i stand til å levere opptil 95 CRI, lumeneffekt på opptil 800 lm, og fargetemperaturer fra 2700 K til 4000 K – alt med overlegen strålekvalitet som gir klart, behagelig lys.
- • Nyskapende design – Med sin kompakte størrelse og ekstremt korte mikseavstand fungerer PureGlow godt på områder der tradisjonelle lineære armaturer er uegnet. Den fås i formstøpte aluminiumshus på 305 mm og 1219 mm, samt en rekke spredningsvinkler – inkludert bred (100° x 100°), middels (30° x 60°) og smal (10° x 60°). Sammenkoblede kontakter sikrer montering ende-til-ende uten synlige lyskanter mellom armaturene – bare rent, uavbrutt lys.
- • Hvitt og farget lys – PureGlow kombinerer justerbart hvitt og dynamisk farget lys i én nyskapende armatur som er lett å montere og styre.
- • Overlegent fargesamsvar – Fargesamsvar begynner med Optibin, vår proprietære binningsoptimaliseringsprosess, som garanterer ensartede og konsekvente farger for alle LED-lamper, armaturer og produksjonperioder. PureGlow sikrer også fargesamsvar mellom alle LED-armaturer med Chromasync-teknologi. Under produksjonsprosessen skaper en kalibrert lysmålingsenhet en algoritme for å definere et felles fargespekter for hele familien av LED-armaturer. Når Chromasync aktiveres, oppnås det et fargesamsvar mellom armaturer uten at det er behov for manuell justering av fargepunkter på hver armatur.
- • Bransjeledende kontroller – PureGlow-armaturer fungerer sømløst med alle kontrollere i Philips Color Kinetics-serien, inkludert iPlayer 3, Light System Manager og ColorDial Pro, samt med kontrollere fra andre leverandører.

spesifikasjoner

Type	SA500X
Taktype	Gipstak
Takgitter	Modulstørrelse i lengde: 300 mm Modulstørrelse i lengde: 1219 mm
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Effekt (+/-10 %)	52 W
Spredningsvinkel	100° x 100°, 30° x 60°, 10° x 60°
Lysytelse	RGBA 100 x 100 1219 mm: 2112, RGBA 100 x 100 305 mm: 528, RGBA 30 x 60 1219 mm: 1924, RGBA 30 x 60 305 mm: 481, RGBA 10 x 60 1219 mm: 2196, RGBA 10 x 60 305 mm: 549
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C
e	

Driver	Innebygd
Nettspenning	100-277V / 50-60Hz
Materialer	Hus: presstøpt aluminium, hvit, pulverlakkert overflate Optisk deksel: Polykarbonat
Farge	Hvit
Optikk	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Optisk deksel	Polykarbonat
Tilkobling	Integrerte hann-/hunnkontakter
Montering	Innfelt i vegg eller tak

Versions

PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 305 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 305 mm



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Versions



PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm

Produkt detaljer



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Produkt detaljer




PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

