



# Metronomis - Quand la vision devient réalité

## Metronomis Torino

La famille Metronomis comprend dix luminaires hautement distinctifs et des supports dédiés (colonnes et crosses) qui peuvent être utilisés avec une large palette d'optiques pour fournir aux architectes et aux concepteurs d'éclairage la solution exhaustive dont ils ont besoin pour créer un éclairage unifié et cohérent qui reflète les multiples visages de la culture et de l'histoire urbaines. En journée, la gamme Metronomis s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle scène de rue tandis que de nuit, elle se révèle à la fois fonctionnelle, en guidant les piétons et les automobilistes en toute sécurité dans la ville, et décorative, en créant une ambiance agréable dans les parcs urbains et les zones piétonnes.

### Avantages

- La gamme Metronomis comprend des solutions complètes d'éclairage composées de luminaires et d'une large gamme de mâts et crosses dédiées.
- Large choix de sources HID et d'optiques qui permettent de créer différentes atmosphères dans la ville.
- Large choix de 5 mâts en bois, aluminium, acier avec des hauteurs de 3,50 m à 12 mètres.

### Fonctions

- Large éventail d'éléments optiques et de sources de lumière
- Mâts et crosses dédiés - cinq conceptions de mâts en acier, aluminium et bois, avec des hauteurs comprises entre 3,5 et 12 m

### Application

- Zones urbaines et architecturales
- Centres commerciaux et d'affaires

### Descriptions

## Metronomis Torino

<b>Type</b>	CDS530/531 (version suspendue)
<b>Lampe</b>	HID : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W</li><li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W</li><li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W</li><li>- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W</li><li>- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W</li><li>- 1 x SON / E27 / 50, 70 W</li><li>- 1 x SON / E40 / 100, 150 W</li><li>- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W</li><li>- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W</li><li>- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W</li></ul> Fluorescente compacte : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x MASTER PL-T 4 broches / GX24q-3 ou 4* / 32, 42 W</li><li>- *dépend du wattage</li></ul> Système de lampe à induction : <ul style="list-style-type: none"><li>- MASTER système QL / 55 W</li></ul>
<b>Lampe incluse</b>	Oui (K ou couleur de lampe 628, 728, 830, 840) Non
<b>Appareillage</b>	Électronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : <ul style="list-style-type: none"><li>- Électronique (EB)</li></ul>
<b>Optique (éléments)</b>	Louvre (LO) Réfracteur, prismatique (PR) Diffuseur (DF)

<b>Vasque et Capot</b>	Vasque transparente (TB) Vasque opale (OB)
<b>Amorceur</b>	Semi-parallèle (SP) Semi-parallèle, temporisé (ST)
<b>Options</b>	Cellule photoélectrique : Mini-cellule (P3) Bobine de filtre (F)
<b>Matériaux et finition</b>	Boîtier: fonte d'aluminium, haute pression Vasques : polycarbonate Réfracteur et diffuseur : polyméthylméthacrylique-imide Grilles : fonte d'aluminium, haute pression Adaptateurs : fonte d'aluminium
<b>Couleur</b>	Gris foncé (GR) Autres couleurs Akzo ou RAL disponibles sur demande
<b>Installation</b>	Montage en tête de mât : fixation axiale Ø 60 / 76 mm Fixation latérale Ø 42 - 60 mm avec adaptateur latéral Montage caténaire avec adaptateur caténaire Hauteur de montage recommandée : 4 - 6 m
<b>Accessoires</b>	Adaptateur pour fixation latérale, Ø 42 - 60 mm, ZRP551 Adaptateur caténaire, ZRP552 L'adaptateur caténaire nécessite la version CDS531 spéciale
<b>Remarques</b>	Compatible avec diverses crosses Metronomis
<b>Principales applications</b>	Zones urbaines et architecturales, centres commerciaux et d'affaires

### Versions



### Accessoires

Ordercode 95281600

Image  
not yet  
available

