



Metronomis – az álom valósággá válik

Metronomis Torino

A Metronomis egy tíz tagból álló lámpatest- és szerelőelem-család (oszlopok és oszlopkarok), melynek széles optika kínálata lehetővé teszi, hogy az építészek és világítás tervezők a különböző városi terekbe illeszkedő egyedi megoldásokat hozzanak létre. A Metronomis nappali megjelenése harmonikusan illeszkedik az utcaképbe, míg éjjeli megjelenése egyszerre funkcionális és dekoratív. Így hoz létre kellemes környezetet a tereken és a sétálóutcákban.

Előnyök

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Szolgáltatások

- Wide range of optical elements and light sources
- Dedicated masts and brackets – five mast designs in steel, aluminum and wood, with heights from 3.5 to 12 m

Alkalmazás

- Urban and architectural areas
- Commercial and business centers

termékjellemzők

Típus	CDS530/531 (függesztett változat)	Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
--------------	-----------------------------------	-------------------	--

Metronomis Torino

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompakt fénycső:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 vagy 4* / 32, 42 W
	- *teljesítménytől függ
	Indukciós fényforrás:
	- MASTER QL system / 55 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 628, 728, 830, 840 színhőmérséklet)
	Nem
Előfűtés	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronikus (EB)
Optika (elemek)	Rács (LO)
	Prizmatikus refraktor (PR)
	Diffúzor (DF)
Optikai bura	Átlátszó bura (TB)
	Opál bura (OB)

Gyűjtő	Félpárhuzamos (SP)
	Félpárhuzamos, önleállós (ST)
Opciók	Fotocella: Minicell (P3)
	A szűrőtekereszt tartalmazza (F)
Anyagok és bevonat	Ház: nagy nyomáson öntött alumínium
	Bura: polikarbonát
	Refraktor és diffúzor: polymethylmethacrylic-imide (PMMI)
	Rács: nagy nyomáson öntött alumínium
	Adapter: öntött alumínium
Szín	Sötétszürke (GR)
	Akzo vagy RAL színek kérésre elérhetők
Szerelés	Oszlopcsúcsra: Ø 60 / 76 mm
	Oszlopkarra: Ø 42 - 60 mm oszlopkar adapterrel
	Adapter utátvezetéshez
	Javasolt szerelési magasság: 4 - 6 m
Kiegészítő elemek	Oszlopkar adapter , Ø 42 - 60 mm, ZRP551
	Adapter utátvezetéshez, ZRP552
	Az utátvezetéshez a CDS531 változat használható
Megjegyzés	Kompatibilis sokféle Metronomis szerelőelemmel
Fő alkalmazások	Városi- és építészeti terek, kereskedelmi területek

Versions

