



Metronomis – visie wordt realiteit

Metronomis Torino CDS530/531

Metronomis is een familie van tien zeer verschillende armaturen met speciale ondersteuning (masten en uithouders) die kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan optieken. Architecten en verlichtingsontwerpers beschikken hiermee over de totale oplossing die nodig is om een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken welke de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt. Overdag valt Metronomis harmonieus samen met elk straatbeeld, terwijl de armatuur 's nachts zowel functioneel – mensen en verkeer worden veilig door de stad geleid – als decoratief is, doordat op stadspaleinen en in voetgangersgebieden een prettige sfeer ontstaat.

Voordelen

- Familie van tien tijdloze armaturen
- Groot toepassingsgebied door visuele samenhang
- Superieure lichtkwaliteit

Kenmerken

- Grote reeks optische elementen en lichtbronnen
- Speciale masten en uithouders: vijf mastontwerpen in staal, aluminium en hout, met hoogten van 3,5 tot 12 m

Toepassing

- Stedelijke en architecturale gebieden
- Commerciële en zakencentra

Specificaties

Type	CDS530/531 (pendeluitvoering)	Lichtbron	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
------	-------------------------------	-----------	--

Metronomis Torino CDS530/531

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4* / 32, 42 W
	- *afhankelijk van wattage
	Inductielampsysteem:
	- MASTER QL-systeem / 55 W
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 628, 728, 830, 840)
	Nee
VSA	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisch (EB)
Optiek (elementen)	Louvre (LO)
	Refractor, prismatisch (PR)
	Diffuser (DF)
Lichtkap	Transparante kom (TB)
	Opalen kom (OB)

Ontsteker	Semi-parallel (SP)
	Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Fotocel: minicel (P3)
	Filterspoel (F)
Materiaal en afwerking	Behuizing: hogedruk-gietaluminium
	Kommen: polycarbonaat
	Refractor en diffuser: polymethylmethacrylic-imide
	Louvres: hogedruk-gietaluminium
	Adapters: gietaluminium
Kleur	Donkergrijs (GR)
	Akzo- en RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Installatie	Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm
	Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm met adapter voor zij-ingang
	Kettingmontage met kettingadapter
	Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m
Accessoires	Adapter voor opschuifmontage, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
	Kettingadapter, ZRP552
	Kettingadapter alleen geschikt voor speciale CDS531-uitvoering
Opmerkingen	Compatibel met diverse Metronomis uithouders
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke en architecturale gebieden, winkel- en bedrijvencentra

Accessoires

Ordercode 95281600

Image
not yet
available

