



Torino CDS530/531

Metronomis Torino

Den enkle og elegante konturen til Torino smelter godt sammen med de fleste moderne bymiljøer. Armaturhuset er gjort så lite som mulig og overgangen fra armatur til stolpe er jevn. En kombinasjon av Torino og en av de spesialutviklede Metronomis-stolpene sikrer en visuell konsistens som bidrar til å forsterke følelsen av rytme og retning på offentlige plasser. Etter olnedgang kjennetegnes Torino av sine avanserte lystekniske egenskaper. Avhengig av hvilken kombinasjon av lyskilde og optisk element man velger kan Torino skape mange forskjellige stemningsskapende og romskapende belysningseffekter.

Fordeler

- Totalløsning med både armaturer og bærende komponenter som utgjør en del et komplett, integrert konsept
- Stort utvalg av optiske elementer og lyskilder gjør det mulig å skape ulike stemninger omkring i byen ved hjelp av ett enkelt, perfekt koordinert system
- Spesielle master og braketter som står i stil med armaturene – fem mastealternativer i stål, aluminium og tre, 3,5 til 12 meters høyde

Funksjoner

- Bredt utvalg av optiske elementer og lyskilder
- Spesielle master og braketter – fem mastedesign i stål, aluminium og tre, 3,5 til 12 meters høyde

Søknad

- Urbane og arkitektoniske områder
- Kommersielle sentre og forretningssentre

spesifikasjoner

Type	CDS530/531 (opphengt versjon)	Lyskilde	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
------	-------------------------------	----------	--

Metronomis Torino

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompakt lysrør:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 eller 4* / 32, 42 W
	- *avhengig av wattforbruk
	Induksjonslyskildesystem:
	- MASTER QL-system / 55 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lyskildefarge 628, 728, 830, 840)
	Nei
Utstyr	Elektromagnetisk (begrenset tap), 240 V, 50 Hz
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisk (EB)
Optikk (elementer)	Ventilasjonsåpning (LO)
	Refraktor, prismatisk (PR)
	Diffuser (DF)
Glass	Gjennomsiktig kule (TB)
	Opal kule (OB)

Tenner	Semiparallell (SP)
	Semiparallell, selvstoppende (ST)
Valgmuligheter	Fotocelle: Minicell (P3)
	Filterspole (F)
Materialer og overflatebehandling	Hus: aluminium, formstøpt under høyt trykk
	Kuler: Polykarbonat
	Refraktor og indirekte belysning: Polymetylmetakrylimid
	Rasterfiltre: aluminium, formstøpt under høyt trykk
	Adaptore: formstøpt aluminium
Farge	Mørk grå (GR)
	Akzo- og RAL-farger på forespørsel
Montering	Montering på stolpe: Aksialinngang Ø 60/76 mm
	Sidemontering: Sideinnføring Ø 42–60 mm med sideinnføringsadapter
	Kjedemontering med kjedeadapter
	Anbefalt monteringshøyde: 4–6 m
Tilbehør	Adapter for sideinnføring Ø 42–60 mm
	Kjedeadapter (kjedeadapter krever tilpasset CDS531-versjon)
Merknader	Kompatibel med ulike Metronomis-braketter
Hovedbruksområder	Byområder og arkitektoniske områder, handels- og forretningssentre

Versions



Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK09
-----------------------------	------

Generell informasjon

CE-merke	CE mark
Optisk deksel-/linsetype	TB
Designprisvinner	Design Award Winner
ENEC-merke	ENEC mark
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Antall lyskilder	1
Optikktype	-
Optisk element	LO
Produktseriekode	CDS530

Mekanisk og innfatning

Farge	grå
-------	-----

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Forkobling	lyskildeseriekode	lyskildestrøm
84566100	CDS530 CDO-TT70W K II LO TB GR SND	Tradisjonell	CDO-TT	70 W
84754200	CDS530 PL-T/4P42W EB II LO TB GR	Elektronisk	PL-T/4P	42 W

