



Metronomis – wizja staje się rzeczywistością

Metronomis Malmö

Metronomis to seria dziesięciu bardzo charakterystycznych opraw dekoracyjnych. Seria zapewnia architektom i projektantom oświetlenia szeroki wybór optyk, dzięki czemu mogą oni wybrać całościowe rozwiązanie w celu stworzenia jednolitego, spójnego projektu oświetleniowego, który odzwierciedla jednak różnice wynikające z miejskiej kultury i historii. W dzień Metronomis integruje się harmonijnie z dowolnym otoczeniem ulicznym, a w nocy stanowi oprawę zarówno funkcjonalną, prowadzącą ludzi i ruch uliczny poprzez miasto, jak i dekoracyjną, stwarzającą przyjemną atmosferę na placach i w pasażach.

Korzyści

- Zintegrowana koncepcja oprawy i słupa.
- Szeroki asortyment optyk i źródeł światła.
- Dedykowane pod względem wzornictwa maszty, słupy i wysięgniki.

Cechy

- Szeroki wybór optyk i źródeł światła
- Dedykowane maszty, słupy i wysięgniki – pięć dostosowanych masztów stalowych, aluminiowe i drewniane, o wysokościach od 3,5 do 12 m

Wniosek

- Zastosowania miejskie i architektoniczne
- Komercyjne i biznesowe centra

Specyfikacje

Typ	CDS550	Źródło światła	HID:
-----	--------	----------------	------

Metronomis Malmö

	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	Światłówka kompaktowa:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4* / 32, 42 W
	- *w zależności od mocy w watach
	System lamp indukcyjnych:
	- System MASTER QL / 55 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa lampy 628, 728, 830, 840)
	Nie
Osprzęt	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektroniczny (EB)
Elementy optyczne	Raster (LO)
	Klosz, pryzmatyczny (PR)
	Dyfuzor (DF)
Klosz	Przezroczysty klosz i pokrywa (TB)
	Mleczny klosz i pokrywa (OB)

Zapłonnik	Szeregowo-równoległy cyfrowy (SND)
Materiały i wykończenie	Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
	Zaczep mocujący: odlew aluminiowy
	Pręt podpory dysku: tłoczone aluminium
	Klosze: poliwęglan
	Klosz i dyfuzor: PMMI
	Rastry: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
	Poziomy górny odbłyśnik: ABS
	Uchwyty: odlew aluminiowy
Kolor	Ciemnoszary (GR)
	Kolory Akzo i RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Montaż na szczycie słupa: 60 / 76 mm
	Montaż boczny: 42–60 mm przy użyciu uchwyty do montażu bocznego
	Zalecana wysokość montażu: 4–6m
Akcesoria	Uchwyt do montażu bocznego, 42–60 mm, ZRP551
Uwagi	Produkt zgodny z różnymi zaczepami Metronomis
Główne zastosowania	Tereny miejskie i architektura, centra handlowe i biznesowe

Versions

