



Metronomis – visie wordt realiteit

Metronomis Annecy CDS560

Metronomis is een familie van tien zeer verschillende armaturen en speciale ondersteuning (kolommen en uithouders) die kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan optieken. Architecten en verlichtingsontwerpers beschikken hiermee over de totale oplossing die nodig is om een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt. Overdag valt Metronomis harmonieus samen met elk straatbeeld, terwijl de armatuur 's nachts zowel functioneel – mensen en verkeer worden veilig door de stad geleid – als decoratief is, doordat op stadspaleinen en in voetgangersgebieden een prettige sfeer ontstaat.

Voordelen

- Familie van tien tijdloze armaturen
- Groot toepassingsgebied door visuele samenhang
- Superieure lichtkwaliteit

Kenmerken

- Grote reeks optische elementen en lichtbronnen
- Speciale masten en uithouders: vijf mastontwerpen in staal, aluminium en hout, met hoogten van 3,5 tot 12 m

Toepassing

- Stedelijke en architecturale gebieden
- Commerciële en zakencentra

Specificaties

Type	CDS560	Lichtbron	HID:
			- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TT / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
			- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

Metronomis Annecy CDS560

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4* / 32, 42 W
	- *afhankelijk van wattage
	Inductielampstelsysteem:
	- MASTER QL-systeem / 55 W
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 628, 728, 830, 840)
	Nee
VSA	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisch (EB)
Optiek (elementen)	Louvre (LO)
	Refractor, prismatisch (PR)
	Diffuser (DF)
	Rotatiesymmetrische reflector (S)
	Straatverlichtingsreflector, asymmetrisch (A)
	Indirect (IO)**
Lichtkap	Transparante kom en kap (TT)
	Transparante kom en opalen kap (TO)
	Transparante kom en gelakte kap (TP)
	Opalen kom en kap (OO)
	Opalen kom en gelakte kap (OP)

Ontsteker	Semi-parallel (SP)
	Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Fotocel: minicel (P3)
	Filterspoel (F)
Materiaal en afwerking	Behuizing: hogedruk-gietaluminium
	Kommen en kappen: polycarbonaat
	Refractor en diffuser: polymethylmethacrylic-imide
	Louvres: hogedruk-gietaluminium
	Reflectorsamenstellingen: aluminium
	Adapters: gietaluminium
Kleur	Donkergrijs (GR)
	Akzo- en RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Installatie	Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm
	Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm met adapter voor zij-ingang
	Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m
Accessoires	Adapter voor opschuifmontage, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
Opmerkingen	Compatibel met diverse Metronomis uithouders
	**Speciale indirecte optiek (IO) ter voorkoming van lichthinder (E2-classificatie volgens CIE 126-1997)
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke en architecturale gebieden, winkel- en bedrijvencentra

Maatschets

Metronomis CDS500

