



# Metronomis – visie wordt realiteit

## Metronomis Annecy CDS560

Metronomis is een familie van tien zeer verschillende armaturen en speciale ondersteuning (kolommen en uithouders) die kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan optieken. Architecten en verlichtingsontwerpers beschikken hiermee over de totale oplossing die nodig is om een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt. Overdag valt Metronomis harmonieus samen met elk straatbeeld, terwijl de armatuur 's nachts zowel functioneel – mensen en verkeer worden veilig door de stad geleid – als decoratief is, doordat op stadspaleinen en in voetgangersgebieden een prettige sfeer ontstaat.

### Voordelen

- Familie van tien tijdloze armaturen
- Groot toepassingsgebied door visuele samenhang
- Superieure lichtkwaliteit

### Kenmerken

- Grote reeks optische elementen en lichtbronnen
- Speciale masten en uithouders: vijf mastontwerpen in staal, aluminium en hout, met hoogten van 3,5 tot 12 m

### Toepassing

- Stedelijke en architecturale gebieden
- Commerciële en zakencentra

### Specificaties

|      |        |           |                                                            |
|------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Type | CDS560 | Lichtbron | HID:                                                       |
|      |        |           | - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TT / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W |
|      |        |           | - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W                 |

# Metronomis Annecy CDS560

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W    |
|                           | - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W     |
|                           | - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W             |
|                           | - 1 x SON / E27 / 50, 70 W                          |
|                           | - 1 x SON / E40 / 100, 150 W                        |
|                           | - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W                        |
|                           | - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W                        |
|                           | - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W                      |
|                           | Compacte fluorescentie:                             |
|                           | - 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4* / 32, 42 W |
|                           | - *afhankelijk van wattage                          |
|                           | Inductielampstelsysteem:                            |
|                           | - MASTER QL-systeem / 55 W                          |
| <b>Lamp meegeleverd</b>   | Ja, (K of lichtkleur 628, 728, 830, 840)            |
|                           | Nee                                                 |
| <b>VSA</b>                | Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:             |
|                           | - Elektronisch (EB)                                 |
| <b>Optiek (elementen)</b> | Louvre (LO)                                         |
|                           | Refractor, prismatisch (PR)                         |
|                           | Diffuser (DF)                                       |
|                           | Rotatiesymmetrische reflector (S)                   |
|                           | Straatverlichtingsreflector, asymmetrisch (A)       |
|                           | Indirect (IO)**                                     |
| <b>Lichtkap</b>           | Transparante kom en kap (TT)                        |
|                           | Transparante kom en opalen kap (TO)                 |
|                           | Transparante kom en gelakte kap (TP)                |
|                           | Opalen kom en kap (OO)                              |
|                           | Opalen kom en gelakte kap (OP)                      |

## Maatschets

Metronomis CDS500

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ontsteker</b>                  | Semi-parallel (SP)                                                                                      |
|                                   | Semi-parallel, zelfstoppend (ST)                                                                        |
| <b>Opties</b>                     | Fotocel: minicel (P3)                                                                                   |
|                                   | Filterspoel (F)                                                                                         |
| <b>Materiaal en afwerking</b>     | Behuizing: hogedruk-gietaluminium                                                                       |
|                                   | Kommen en kappen: polycarbonaat                                                                         |
|                                   | Refractor en diffuser: polymethylmethacrylic-imide                                                      |
|                                   | Louvres: hogedruk-gietaluminium                                                                         |
|                                   | Reflectorsamenstellingen: aluminium                                                                     |
|                                   | Adapters: gietaluminium                                                                                 |
| <b>Kleur</b>                      | Donkergrijs (GR)                                                                                        |
|                                   | Akzo- en RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag                                                           |
| <b>Installatie</b>                | Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm                                                                |
|                                   | Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm met adapter voor zij-ingang                                    |
|                                   | Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m                                                                       |
| <b>Accessoires</b>                | Adapter voor opschuifmontage, Ø 42 - 60 mm, ZRP551                                                      |
| <b>Opmerkingen</b>                | Compatibel met diverse Metronomis uithouders                                                            |
|                                   | **Speciale indirecte optiek (IO) ter voorkoming van lichthinder (E2-classificatie volgens CIE 126-1997) |
| <b>Belangrijkste toepassingen</b> | Stedelijke en architecturale gebieden, winkel- en bedrijvencentra                                       |

