



Annecy CDS560

Metronomis Annecy

Annecy er et ideelt valg for moderne boligområder. Variasjoner i belysningseffekt og design kan oppnås gjennom bruk av en klar, matt eller lakkert eksel. Ved å bruke forskjellige lyskilder og optiske elementer er det mulig å skape ulike uttrykk og stemninger i bomiljøene.

Fordeler

- Totalløsning med både armaturer og bærende komponenter som utgjør en del et komplett, integrert konsept
- Stort utvalg av optiske elementer og lyskilder gjør det mulig å skape ulike stemninger omkring i byen ved hjelp av ett enkelt, perfekt koordinert system
- Spesielle master og braketter som står i stil med armaturene – fem mastealternativer i stål, aluminium og tre, 3,5 til 12 meters høyde

Funksjoner

- Bredt utvalg av optiske elementer og lyskilder
- Spesielle master og braketter – fem mastedesign i stål, aluminium og tre, 3,5 til 12 meters høyde

Søknad

- Urbane og arkitektoniske områder
- Kommersielle sentre og forretningssentre

spesifikasjoner

Type	CDS560	Lyskilde	HID
			- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TT / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
			- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
			- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
			- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
			- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W

	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompakt lysrør
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 eller 4* / 32, 42 W
	- *avhengig av wattforbruk
	Induksjonslyskildesystem
	- MASTER QL-system / 55 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lyskildefarge 628, 728, 830, 840)
	Nei
Utstyr	Elektromagnetisk (begrenset tap), 240 V / 50 Hz
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
	- Elektronisk (EB)
Optikk (elementer)	Ventilasjonsåpning (LO)
	Refraktor, prismatisk (PR)
	Diffuser (DF)
	Rotasjonssymmetrisk reflektor (S)
	Veibelysningsreflektor, asymmetrisk (A)
	Indirekte (IO)**
Glass	Gjennomsiktig kule og deksel (TT)
	Gjennomsiktig kule og opalt deksel (TO)
	Gjennomsiktig kule og lakkert deksel (TP)
	Opal kule og opalt deksel (OO)
	Opal kule og lakkert deksel (OP)

Tenner	Semiparallell (SP)
	Semiparallell, selvstoppende (ST)
Valgmuligheter	Fotocelle: Minicell (P3)
	Filterspole (F)
Materialer og overflatebehandling	Hus: aluminium, formstøpt under høyt trykk
	Kule og kuledeksler: Polykarbonat
	Refraktor og indirekte belysning: Polymetylmetakrylimid
	Rasterfiltre: aluminium, formstøpt under høyt trykk
	Reflektormontasje: presstøpt aluminium
	Adaptore: formstøpt aluminium
Farge	Mørk grå (GR)
	Akzo- og RAL-farger på forespørsel
Montering	Montering på stolpe: Aksialinngang Ø 60/76 mm
	Sidemontering: Sideinnføring Ø 42-60 mm med sideinnføringsadapter
	Anbefalt monteringshøyde: 4-6 m
Tilbehør	Adapter for sideinnføring Ø 42-60 mm
Merknader	Kompatibel med ulike Metronomis-braketter
	**Dedikert indirekte optikk (IO) forhindrer sjenerende lys (E2-klassifikasjon iht. CIE 126-1997)
Hovedbruksområder	Byområder og arkitektoniske områder, handels- og forretningssentre

Versions

