



Metronomis – az álom valósággá válik

Metronomis Berlin

A Metronomis egy tíz tagból álló lámpatest- és szerelőelem-család (oszlopok és oszlopkarok), melynek széles optika kínálata lehetővé teszi, hogy az építészek és világítás tervezők a különböző városi terekbe illeszkedő egyedi megoldásokat hozzanak létre. A Metronomis nappali megjelenése harmonikusan illeszkedik az utcaképbe, míg éjjeli megjelenése egyszerre funkcionális és dekoratív. Így hoz létre kellemes környezetet a tereken és a sétálóutcákban.

Előnyök

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Szolgáltatások

- Az optikai elemek és fényforrások széles választéka
- Egyedi oszlopok és rögzítőbilincsek – öt oszloptípus acélban, alumíniumban és fában 3,5–12 m magassággal

Alkalmazás

- Városi és építészeti területek
- Kereskedelmi és üzleti központok

termékjellemzők

Típus	CDS570	Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
-------	--------	------------	--

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70,150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompakt fénycső:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 vagy 4* / 32, 42 W
	- *teljesítménytől függ
	Indukciós fényforrás:
	- MASTER QL system / 55 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 628, 728, 830, 840 színhőmérséklet)
	Nem

termékjellemzők

Gyűjtő	Félpárhuzamos (SP) Félpárhuzamos, önleállós (ST)
Opciók	Fotocella: Minicell (P3) A szűrőtekerceszt tartalmazza (F)
Anyagok és bevonat	Ház: nagy nyomáson öntött alumínium Dekoratív karok: öntött alumínium Burák és bura fedő: polikarbonát Refraktor és diffúzor: polymethylmethacrylic-imide (PMMI) Rácsok: nagy nyomáson öntött alumínium Reflektor szerelvények: aluminum Adapter: öntött alumínium

Előfűt	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronikus (EB)
Optika (elemek)	Rács (LO) Prizmatikus refraktor (PR) Diffúzor (DF) Forgás szimmetrikus reflektor (S) Aszimmetrikus útvilágító reflektor (A) Indirekt (IO)**
Optikai bura	Átlátszó bura és borítás (TT) Átlátszó bura és opál borítás (TO) Átlátszó bura és festett borítás (TP) Opál bura és borítás (OO) Opál bura és festett borítás (OP)

Szín	Sötétszürke (GR) Akzo vagy RAL színek kérésre elérhetők
Szerelés	Oszlopcsúcsra: Ø 60 / 76 mm Oszlopkarra: Ø 42 - 60 mm oszlopkar adapterrel Javasolt szerelési magasság: 4 - 6 m
Kiegészítő elemek	Oszlopkar adapter, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
Megjegyzés	Kompatibilis sokféle Metronomis szerelőelemmel **A speciális indirekt optika (IO) megelőzi a fényszennyezést (E2 osztály a CIE 126-1997 szerint)
Fő alkalmazások	Városi- és építészeti terek, kereskedelmi területek

Versions



