



Metronomis – wizja staje się rzeczywistością

Metronomis Cambridge

Metronomis to seria dziesięciu bardzo charakterystycznych opraw ze specjalnymi elementami wspierającymi (kolumnami i zaczepami). Seria zapewnia architektom i projektantom oświetlenia szeroki wybór optyki, dzięki czemu mogą oni wybrać całościowe rozwiązanie w celu stworzenia jednorodnego, spójnego projektu oświetlenia, który odzwierciedla jednak różnice wynikające z miejskiej kultury i historii. W dzień Metronomis integruje się harmonijnie z dowolnym otoczeniem ulicznym, a w nocy stanowi oprawę zarówno funkcjonalną, prowadzącą ludzi i ruch uliczny poprzez miasto, jak i dekoracyjną, stwarzającą przyjemną atmosferę na placach i w pasażach.

Korzyści

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires – five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Cechy

- Bogaty wybór elementów optycznych i źródeł światła
- Specjalne słupy i zaczepy – pięć wersji słupów ze stali, aluminium i drewna, o wysokości od 3,5 do 12 metrów

Wniosek

- Tereny miejskie i obiekty architektoniczne
- Centra handlowe i biznesowe

Specyfikacje

Typ	CDS580
Źródło światła	HID:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Światłówka kompaktowa:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4* / 32, 42 W
	- *w zależności od mocy w watach
	System lamp indukcyjnych:
	- System MASTER QL / 55 W

Specyfikacje

Zapłonnik	Szeregowo-równoległy cyfrowy (SND)
Opcje	Fotokomórka: Minicell (P3) Spirala filtru (F)
Materiały i wykończenie	Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Ramiona dekoracyjne: odlew aluminiowy Klosze i pokrywy: poliwęglan Klosz i dyfuzor: PMMI Rastry: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Akcesoria montażowe odbłyśnika: aluminium Uchwyty: odlew aluminiowy
Kolor	Szary (GR) Kolory RAL dostępne na zamówienie

Rysunki techniczne

Metronomis CDS500

Zawiera lampę	Tak (K lub barwa lampy 628, 728, 830, 840) Nie
Osprzęt	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Elektroniczny (EB)
Elementy optyczne	Raster (LO) Klosz, pryzmatyczny (PR) Dyfuzor (DF) Odbłyśnik obrotowo-symetryczny (S) Odbłyśnik oświetlający drogę, asymetryczny (A) Pośredni (IO)**
Klosz	Przezroczysty klosz i pokrywa (TT) Przezroczysty klosz i mleczna pokrywa (TO) Przezroczysty klosz i malowana pokrywa (TP) Mleczny klosz i pokrywa (OO) Mleczny klosz i malowana pokrywa (OP)

Instalacja	Montaż na szczycie słupa: wejście symetryczne 60 / 76 mm Montaż boczny: wejście poprzeczne 42–60 mm przy użyciu uchwytu do montażu bocznego Zalecana wysokość montażu: 4–6 m
Akcesoria	Uchwyt do montażu bocznego, 42–60 mm, ZRP551
Uwagi	Produkt zgodny z różnymi zaczepami Metronomis **Specjalna optyka pośrednia (IO) zapobiegająca zanieczyszczaniu światłem (klasyfikacja E2 zgodnie z CIE 126-1997)
Główne zastosowania	Tereny miejskie i architektura, centra handlowe i biznesowe

